

4 Port DVI USB KVM Switch with Audio & USB Hub

ID del Producto: SV431DVIUAGB



This 4 port DVI USB KVM Switch lets you control four USB enabled, DVI capable computers from a single USB keyboard and mouse peripheral set.

Ideal for multimedia applications, the switch supports audio and microphone switching, allowing you to switch between audio/mic channels either independently or simultaneously when switching between computers for KVM control.

The DVI USB KVM switch features an integrated USB 2.0 hub which allows you to use shared USB peripherals from the control point as if the devices were connected directly to the slave computers - an economical solution that lets you use USB peripherals between computers (when selected) without the expense of buying individual peripherals for each slave computer.

If you'd like to mount this KVM switch to your server rack, StarTech.com offers a 1U Rackmount Bracket (sold separately) that turns this KVM into a rackmountable KVM.

This product is TAA compliant and is backed by a Startech.com 3 year warranty with lifetime technical support.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal for using desktops, workstations and servers with Flat Panel LCD monitor
- Sharing computers and USB devices in the home/SOHO/multimedia environment
- Switches instantly between PCs
- Switching USB peripherals between PC's

Características

- 4-port DVI USB KVM switch with audio and microphone switching and 2 x USB 2.0 hub ports
- Channel selection/Hub port control by front-panel push buttons
- DVI interface technology supports digital video signal transmission
- Independent/simultaneous USB hub port, audio & mic channels and PC port selection
- USB keyboard and mouse support
- HDCP Compliant

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	2560x1600 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima	1920x1200 @60/70Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	143000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - DVI-I (29 pines)
	4 - USB B (4 pines)
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC

Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
	N
Consumo de Energía	10

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	10.0 in [25.3 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	17.3 in [44.0 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 4 Port DVI KVM Switch
	1 - Pack Rubber Feet
	1 - Power Adapter
	1 - User Manual

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.