

Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Vídeo DVI con Doble Enlace - Audio USB 2.0

ID del Producto: SV431DVIUAHR



El conmutador KVM USB DVI de doble enlace, alta resolución, con audio y 4 puertos, modelo SV431DVIUAHR, permite el sencillo, pero a la vez exhaustivo control KVM de hasta 4 ordenadores directamente conectados con salida DVI de doble enlace y conexiones de ratón y teclado USB.

Su capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones DVI de doble enlace, de alta resolución, de hasta 2560x1600 a 60Hz (hasta 3840x2400 a frecuencias de barrido más bajas), hacen de este conmutador KVM una mejor solución que se integra perfectamente en entornos multimedia.

El conmutador KVM con puertos DVI y USB es compatible con todos los sistemas operativos compatibles con USB, sin que se requiera la instalación de software o controladores, además de incluir un concentrador USB 2.0 integrado que le permite compartir entre ordenadores hasta 3 dispositivos USB de alta velocidad.

Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para conmutar entre ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo y servidores que requieren pantallas de ultra alta resolución

- Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales/SOHO/multimedia
- Permite conmutar periféricos USB entre las PCs conectadas
- Diseñado para usar con pantallas grandes y de alta resolución como Multimedia Display, Apple Cinema Display, pantallas de equipos médicos y de recintos bursátiles

Características

- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Soporta resoluciones DVI de enlace doble de hasta 2560x1600 @ 60Hz
- Admite resoluciones de hasta 3840x2400 a baja velocidad de refresco
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta 3 dispositivos USB de alta velocidad entre los ordenadores conectados
- Compatible con los Sistemas Operativos que soportan USB
- Selección a través de botón pulsador en panel frontal
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas	No
----------------------	----

de Acceso Directo

Soporte DVI Sí - Doble Enlace

Control IP KVM No

Hot-Key Selection No

Resolución Digital
Máxima 2560x1600 @ 60Hz

Pantalla Plana
Soportada Sí

Cantidad Máxima de
Usuarios 1

Soporte para Selección
de Puertos Botón Pulsador

Especificaciones
Generales Nota: Aunque el conector del conmutador KVM es DVI-I,
el conmutador KVM sólo admite señales de vídeo digital
y no funciona con señales VGA análogas

MTBF 64000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de
Consola

DVI-I (29 pines)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conectores del Host

DVI-I (29 pines)

USB B (4 pines)

Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Otra(s) Interfaz(ces)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Observaciones /
Requisitos

Nota

Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600



si se utiliza una menor frecuencia de actualización.
Ejemplo 3840x2400 @30Hz

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
	N
Consumo de Energía	10

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	8.7 in [22 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Profundidad del Producto	5.1 in [13 cm]
Peso del Producto	3.9 lb [1.8 kg]



Información de la
Caja

Longitud de la Caja	16.2 in [41.1 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [95 mm]
Altura de la Caja	8.4 in [21.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	SV431DVIUAHR
	Topes de Goma
	Adaptador de Alimentación
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

