

## Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600

N° de produit: SV431DVIUAHR



Le commutateur KVM USB DVI Dual Link haute résolution à 4 ports avec audio, SV431DVIUAHR, offre un contrôle KVM simple, mais complet, permettant de contrôler jusqu'à 4 ordinateurs connectés directement, avec connexions de sortie DVI Dual Link, clavier et souris USB.

Prise en charge et capacité de commutation audio pour applications DVI Dual Link haute résolution jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz (jusqu'à 3840 x 2400 à une fréquence de rafraîchissement plus faible), faisant de ce KVM une solution de commutation supérieure qui s'intègre parfaitement aux environnements multimédias.

Le commutateur KVM USB DVI est compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB sans installation de pilotes ou de logiciel et comporte un hub USB 2.0 intégré qui vous permet de partager jusqu'à 3 périphériques haute vitesse entre ordinateurs.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Idéal pour la commutation entre ordinateurs de bureau, postes de travail ou serveurs nécessitant l'affichage ultra haute résolution

- Partage des ordinateurs et des périphériques USB dans l'environnement domicile/réseaux privés ou petites entreprises/multimédia
- Commutation des périphériques USB entre PC connectés
- Conçu pour les affichages grande et haute résolutions, tels que l'affichage multimédia, du home cinéma d'Apple, des configurations d'opérations sur actions et les affichages médicaux

## Spécifications techniques

- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Prend en charge les résolutions DVI Dual Link jusqu'à 2560x1600 à 60 Hz
- Un hub USB 2.0 intégré vous permet de partager jusqu'à 3 dispositifs USB haute vitesse entre ordinateurs
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
- Sélection d'ordinateur par bouton-poussoir sur le panneau avant
- Compatible HDCP
- Prise en charge des plus hautes résolutions jusqu'à 3840x2400 à des fréquences de rafraîchissement plus faible

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

---

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui - Dual Link
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Résolutions numériques max.	2560x1600 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir
Spécifications générales	Remarque : Bien que le connecteur du KVM soit DVI-I, il ne prend en charge que les signaux vidéo numériques, et non pas le VGA analogique.
MTBF	64000 heures

---

Connecteur(s)

Interface(s) console	DVI-I (29 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	DVI-I (29 broches)
	USB B (4 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Autre(s) interface(s)	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---



Notes  
spéciales /  
Configuration

Remarque Des résolutions supérieures à 2560 x 1600 peuvent être obtenues à l'aide d'une fréquence de rafraîchissement plus basse. Exemple, 3840 x 2400 à 30 Hz

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
	N
Consommation électrique	10

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 %~80 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	8.7 in [22 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]



Profondeur du produit 5.1 in [13 cm]

Poids du produit 3.9 lb [1.8 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 16.2 in [41.1 cm]

Package Width 3.7 in [95 mm]

Package Height 8.4 in [21.4 cm]

Poids brut 2.7 lb [1.2 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Commutateur KVM 4 Ports DVI USB

Manuel d'utilisation

Adaptateur d'alimentation

Patin en caoutchouc

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

