

Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio

ID prodotto: SV431DVIUAHR



Lo switch KVM dual link DVI USB ad alta risoluzione 4 porte SV431DVIUAHR con audio mette a disposizione un controllo KVM semplice ma completo per massimo 4 computer connessi direttamente con uscita DVI dual link e connessioni per tastiera e mouse USB.

La capacità di commutazione audio e il supporto per applicazioni DVI dual link ad alta risoluzione fino a 2560x1600 a 60 Hz (fino a 3840x2400 a frequenze di aggiornamento più basse), rende ottima questa soluzione di commutazione, che si integra perfettamente in ambienti multimediali.

Lo switch KVM USB DVI è compatibile con tutti i sistemi operativi che prevedono USB, senza necessità di installare software o driver, e dispone di un hub USB 2.0 integrato che permette di condividere tra computer fino a 3 dispositivi USB a elevata velocità.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Ideale per il passaggio tra computer desktop, workstation e server che richiedono schermi ad altissima risoluzione
- Per la condivisione di computer e dispositivi USB in ambienti privati/SOHO/multimediali

- Commutazione di periferiche USB tra PC connessi
- Progettato per schermi ampi e ad alta risoluzione, come schermi multimediali, cinema Apple, configurazioni per il trading e monitor per il settore medico

## Caratteristiche

- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- Supporta risoluzioni DVI dual link fino a 2560x1600 a 60 Hz
- Supporta risoluzioni maggiori fino a 3840x2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
- L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere tra computer fino a 3 dispositivi USB ad alta velocità
- Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
- Selezione dei computer tramite pulsante posto sul pannello frontale
- Conforme a HDCP

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
---------------------------------------	----



Supporto DVI	Sì - Dual Link
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Risoluzioni digitali massime	2560x1600 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante
Specifiche generali	Nota: Anche se il connettore su KVM è DVI-I, questo KVM supporta unicamente segnali video digitali e non funziona con VGA analogico
MTBF	64000 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	DVI-I (29 pin)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	DVI-I (29 pin)
	USB B (4 pin)
Altre Interfacce	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	È possibile ottenere risoluzioni superiori a 2560x1600 utilizzando una frequenza di aggiornamento più bassa. Ad esempio 3840x2400 a 30 Hz
------	---

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
	N
Consumo energetico	10

#### Ambientale


Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0%~80%

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
Profondità prodotto	5.1 in [13 cm]
Peso prodotto	3.9 lb [1.8 kg]

#### Informazioni confezione

Package Length	16.2 in [41.1 cm]
----------------	-------------------



Package Width	3.7 in [95 mm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM DVI dual link a 4 porte
	Base con piedini in gomma
	Adattatore di alimentazione
	Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

