

Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0

ID del Producto: SV431DVIUAHR



El Conmutador KVM de 4 puertos DVI de Doble Enlace USB de Alta Resolución con Audio, SV431DVIUAHR ofrece control KVM simple y completo a la vez de hasta 4 computadoras conectadas en forma directa con salida DVI de doble enlace y conexiones de teclado y ratón USB. Dispone de conmutación de Audio y soporte para aplicaciones de alta resolución DVI de doble enlace de 2560x1600 @ 60Hz (hasta 3840x2400 a baja velocidad de refresco), por lo que este KVM constituye una solución de conmutación superior que se integra perfectamente a entornos multimedia. El Conmutador KVM DVI USB es compatible con todos los sistemas operativos que soportan USB y no requiere de software ni controladores para su instalación. Dispone de un concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta 3 dispositivos USB de alta velocidad con las computadoras conectadas.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para conmutar entre computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y servidores que

requieren pantallas de ultra alta resolución

- Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales/SOHO/multimedia
- Permite conmutar periféricos USB entre las PCs conectadas
- Diseñado para usar con pantallas grandes y de alta resolución como Multimedia Display, Apple Cinema Display, pantallas de equipos médicos y de recintos bursátiles

Características

- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Soporta resoluciones DVI de enlace doble de hasta 2560x1600 @ 60Hz
- Admite resoluciones de hasta 3840x2400 a baja velocidad de refresco
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta 3 dispositivos USB de alta velocidad entre las computadoras conectadas
- Compatible con los Sistemas Operativos que soportan USB
- Selección a través de botón pulsador en panel frontal
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí - Doble Enlace
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Digital Máxima	2560x1600 @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
Especificaciones Generales	Nota: Aunque el conector del conmutador KVM es DVI-I, el conmutador KVM sólo admite señales de vídeo digital y no funciona con señales VGA análogas
MTBF	64000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - DVI-I (29 pines)
	4 - USB B (4 pines)
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones /

Requisitos

Nota	Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 si se utiliza una menor frecuencia de actualización. Ejemplo 3840x2400 @30Hz
------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
	N
Consumo de Energía	10

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]

Peso del Producto	3.9 lb [1.8 kg]
-------------------	-----------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	16.3 in [41.5 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.4 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - SV431DVIUAHR
	1 - Topes de Goma
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.