

Högupplöst USB DVI Dual Link KVM-switch med 4 portar och audio

Produkt ID: SV431DVIUAHR



Den dubbellänkade DVI SV431DVIUAHR USB KVM-switchen i hög upplösning och med 4 portar och ljud har en enkel och omfattande KVM-kontroll för 4 direktanslutna datorer med Dual Link DVI-utgång och USB-tangentbord och muskontakter.

Audio switching kompatibel och stödjer högupplösta Dual Link DVI-applikationer upp till 2560 x 1600 @ 60 Hz (upp till 3840 x 2400 vid lägre uppdateringsfrekvens). Denna KVM är alltså en perfekt switchlösning som smidigt integreras i multimediamiljöer.

DVI USB KVM-switchen är kompatibel med alla operativsystem med USB-stöd och utan att programvara eller drivrutiner behöver. Den har en inbyggd USB 2.0 hubb som gör det möjligt att dela upp till 3 höghastighets USB-enheter mellan datorer.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Den är perfekt för att byta mellan stationära datorer, arbetsstationer och servrar som kräver skärmar med ultrahög upplösning
- Dela datorer och USB-enheter i hemma/små kontors/multimedia-miljöer

- Byte USB-kringutrustning mellan anslutna PC-datorer
- Framtagen för stora skärmar med hög upplösning så som Multimedia skärmar, Apple Cinema-skärmar, på börser, och skärmar på sjukhus

## Funktioner

- Chassi helt i metall för lång hållbarhet
- Stödjer dubbellänkad DVI-upplösning upp till 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Med integrerad USB 2.0 hubb kan du dela upp till 3 höghastighets USB-enheter mellan datorer
- Kompatibel med alla USB-kompatibla operativsystem
- Tryckknappar på frampanelen för enklare datorurval
- HDCP-kompatibel
- Högre upplösningar upp till 3840 x 2400 stöds vid lägre uppdateringsfrekvenser

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

---

### Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja - Dual Link



IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal digital upplösning	2560x1600 @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp
Allmänna specifikationer	Obs.: Eftersom kontakten på KVM:en är DVI-I stöder denna KVM endast digitala videosignaler och fungerar inte med analog VGA
Medeltid mellan fel (MTBF)	64000 hours

---

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DVI-I (29-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	DVI-I (29-stifts)
	USB B (4-stifts)
	3.5 mm minijack (3-polig)
Övriga gränssnitt	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---


Särskilda anmärkningar/  
krav

Obs.	Upplösningar över 2560x1600 kan nås med en lägre uppdateringsfrekvens. Exempel 3840 x 2400 @ 30 Hz
------	--

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
--------------	----------------------



Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
	N
Strömförbrukning	10

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktbredd	8.7 in [22 cm]
Produkt höjd	1.7 in [44 mm]
Produkt djup	5.1 in [13 cm]
Produktvikt	3.9 lb [1.8 kg]

---

#### Förpackning

Package Length	16.2 in [41.1 cm]
Package Width	3.7 in [95 mm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

---

#### Vad det är i



lådan

Ingår i paketet

Dubbellänkad DVI KVM med 4 portar

Användarhandbok

Strömadapter

Platta med gummifot

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

