

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Consola de DVI Dual y Vídeo Quad View 4 en 1

ID del Producto: SV431DVIUAQV



El conmutador KVM con función Quad-View y 4 puertos DVI, modelo SV431DVIUAQV, permite el control de 4 sistemas mediante un conjunto único de periféricos, con conexiones de consola DVI dual y varios modos de pantalla imagen en imagen (PIP)

Este conmutador KVM DVI USB incluye un concentrador integrado de 2 puertos USB 2.0, a fin de permitir la conexión de periféricos adicionales para su uso compartido, además de los cables DVI, USB y de audio necesarios para ofrecer una solución lista para su uso inmediato.

La función Quad-View (vista cuádruple) integra un divisor de pantalla cuádruple en el conmutador KVM, para ofrecer varios modos PIP ("Picture-in-Picture", pantalla en pantalla) y así poder monitorizar algunos o todos los ordenadores conectados a la pantalla de la consola principal y, al mismo tiempo, interactuar con el PC activo en la pantalla secundaria. Es posible elegir entre:

- Quad-View: visualización simultánea de los 4 ordenadores conectados
- Picture-and-Picture (PAP): visualización de la imagen del PC activo en el área principal de la pantalla y los 3 restantes en el área lateral derecha
- Picture-in-Picture (PIP): visualización de la imagen del PC activo en el área principal de la pantalla y de la imagen de 1 de los demás PC en una ventana PIP redimensionable y movable
- Full-View: visualización de la imagen del PC activo en ambas pantallas de la consola

Diagrama de aplicaciones

El conmutador KVM incluye botones frontales integrados que facilitan la conmutación entre ordenadores, la selección del modo preferido de pantalla y el acceso al menú KVM, así como comandos de acceso rápido y compatibilidad con los comandos RS-232, para un control flexible.

Para más versatilidad, es posible la conexión en serie con hasta 8 unidades SV431DVIUAQV en total, lo cual permite un control de hasta 32 ordenadores mediante un único conjunto de periféricos.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso en entornos de laboratorios de pruebas, centros de asistencia y oficinas donde se requiere la visibilidad de varios sistemas
- Ideal para la monitorización simultánea de varios sistemas de seguridad basados en un PC

Características

- Varios modos de visualización disponibles, incluyendo: Quad-View (vista cuádruple), PAP (imagen e Imagen), PIP (imagen en imagen) y Full-View (vista completa)
- Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
- Se incluyen cables KVM (DVI / USB / audio)
- Concentrador integrado USB 2.0 de 2 puertos
- Diseño 1U para montaje en rack
- Soporta selección de ordenadores por medio de botones en el panel frontal y comandos de acceso rápido
- Compatibilidad con conector de audio estéreo de 3,5 mm

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	32
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conectores del Host	1 - DVI-I (29 pines)
	1 - USB B (4 pines)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	2 - RJ-45

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	4 - Indicadores de selección de PC
	4 - Indicadores de modo de pantalla

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	60

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	17.2 in [43.8 cm]
Ancho del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Peso del Producto	5.5 lb [2.5 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	19.8 in [50.2 cm]
Ancho de la Caja	16.5 in [41.9 cm]
Altura de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.3 lb [6.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM Quad View con puertos DVI y USB
	4 - Cables DVI
	4 - Cables USB A-B
	4 - Cables para audio de 3,5 mm
	1 - Cable para actualización
	2 - Soportes para Montaje en Rack
	1 - Adaptador de Alimentación
	3 - Cables de alimentación (Norteamérica/Reino Unido/UE)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.