

## Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

N° de produit: SV431DVIUAQV



Le commutateur KVM DVI 4 ports SV431DVIUAQV avec quadruple affichage vous permet de contrôler 4 systèmes au moyen d'un seul jeu de périphériques avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP).

Le commutateur KVM USB DVI est doté d'un hub USB 2.0 2 ports intégré permettant le partage d'autres périphériques. Sont également inclus les câbles DVI, USB et audio nécessaires pour une solution prête à l'emploi.

La fonction d'affichage quadruple intègre un répartiteur quadruple au commutateur KVM, offrant ainsi plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP), qui vous permettent de contrôler certains ou tous les PC connectés à l'écran de console principal tout en interagissant avec le PC actif de l'écran secondaire. Choisissez parmi les options suivantes :

- Affichage quadruple : affiche simultanément tous les 4 PC connectés
- Picture-and-Picture (PAP) : affiche le PC actif dans la zone d'affichage principale et 3 autres le long du côté droit
- Incrustation (PIP) : affiche le PC actif dans la zone d'affichage principale et 1 autre dans une fenêtre PIP repositionnable et redimensionnable
- Aperçu complet : affiche le PC actif sur les deux écrans de console

### Schéma d'application

Le commutateur KVM intègre des commandes par boutons-poussoirs sur la façade avant permettant de basculer simplement d'un PC à l'autre, en choisissant votre mode d'affichage et en accédant au menu KVM, en plus de bénéficier de raccourcis clavier et de la prise en charge de commandes RS-232

pour un contrôle flexible.

Pour une plus grande polyvalence, vous pouvez installer jusqu'à 8 unités SV431DVIUAQV en série au total pour contrôler jusqu'à 32 PC au moyen d'un seul jeu de périphériques.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Utilisez dans les laboratoires de test, les bureaux d'assistance et les environnements de bureau où plusieurs systèmes doivent être visibles
- Idéal pour contrôler simultanément plusieurs systèmes de sécurité basés sur PC

### Spécifications techniques

- Choix de plusieurs modes d'affichage, notamment : quadruple affichage, PAP, incrustation et aperçu complet
- Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200
- Câbles KVM inclus (DVI/USB/audio)
- Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré
- Conception 1U avec montage en rack
- Support de sélection d'ordinateur par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier
- Prise en charge audio stéréo de 3,5 mm

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB

Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui

---

#### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	1920x1200
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	32
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	DVI-I (29 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	DVI-I (29 broches)
	USB B (4 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Autre(s) interface(s)	USB Type-A (4 broches) USB 2.0



RJ-45

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux Indicateurs de sélection du PC  
Indicateurs de modes d'affichage

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	60

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier



Longueur du produit	17.2 in [43.8 cm]
Largeur du produit	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44.0 mm]
Poids du produit	5.5 lb [2.5 kg]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	16.5 in [41.9 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Poids brut	13.4 lb [6.0 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM USB DVI avec quadruple affichage
	Câbles DVI
	Câbles USB A-B
	Câbles audio de 3,5 mm
	Câble de mise à niveau
	Supports de montage en rack
	Adaptateur d'alimentation
	Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

