

Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1

ID prodotto: SV431DVIUAQV



Lo switch KVM DVI a 4 porte con funzione Quad-View SV431DVIUAQV consente di controllare 4 sistemi utilizzando un singolo set di periferiche, con doppie connessioni alla console DVI e più modalità di visualizzazione picture in picture.

Lo switch KVM USB DVI presenta un hub USB 2.0 a 2 porte per il collegamento di periferiche aggiuntive da condividere, inoltre sono stati inclusi i cavi DVI, USB e audio necessari per una soluzione pronta all'uso.

La funzione Quad-View integra uno splitter per quattro schermi nello switch KVM per offrire diverse modalità di visualizzazione picture in picture in modo da poter monitorare alcuni o tutti i PC collegati dal display primario della console mentre si interagisce con il PC attivo sul display secondario. È possibile scegliere tra:

- Quad-View: visualizza tutti i 4 PC collegati contemporaneamente
- Picture-and-Picture (PAP): visualizza il PC attivo sul display primario e gli altri 3 sul lato destro
- Picture-in-Picture (PIP): visualizza il PC attivo nell'area principale del display e un altro all'interno di una finestra PIP spostabile e ridimensionabile
- Full-View: visualizza il PC attivo su entrambi i display della console

Schema dell'applicazione

Lo switch KVM integra i comandi con i pulsanti sul pannello anteriore per una semplice commutazione tra i PC che permette di scegliere la modalità dei display desiderata e di accedere al menu KVM, oltre al supporto dei tasti di scelta rapida e dei comandi RS-232 per un controllo flessibile.

Per una maggiore versatilità, è possibile collegare a margherita fino a 8 unità SV431DVIUAQV totali per il controllo di massimo PC utilizzando un unico set di periferiche.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile nei laboratori di verifica, help desk e uffici dove è necessaria la visibilità di più sistemi
- Ideale per il monitoraggio di più sistemi di sicurezza basati su PC contemporaneamente

Caratteristiche

- Diverse modalità di visualizzazione tra cui scegliere, tra cui: Quad-View, PAP, PIP e Full-View
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
- Cavi KVM inclusi (DVI/USB/Audio)
- Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
- Design a 1U per montaggio a rack
- Supporta la selezione dei computer dai pulsanti sul pannello frontale e dai tasti di scelta rapida
- supporto audio stereo 3,5 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Audio	Sì

Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	32
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)

Connettore/i

Interfacce console	2 - DVI-I (29 pin)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettori host	1 - DVI-I (29 pin)
	1 - USB B (4 pin)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Altre Interfacce	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	4 - Indicatori selezione PC
	4 - Indicatori della modalità dei display

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.8 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]

Larghezza prodotto	7.9 in [20.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	5.5 lb [2.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	19.8 in [50.2 cm]
Larghezza del Pacco	16.5 in [41.9 cm]
Altezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.3 lb [6.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM Quad View DVI USB
	4 - Cavi DVI
	4 - Cavi USB A-B
	4 - Cavi audio 3,5 mm
	1 - Cavo per aggiornamento
	2 - Staffe di montaggio a rack
	1 - Adattatore di alimentazione
	3 - Cavi di alimentazione (NA/UK/EU)

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.