

4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Productcode: SV431DVIUAQV



Met de SV431DVIUAQV 4-poorts DVI KVM switch met Quad-View weergave kunt u 4 systemen bedienen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere Picture-in-Picture weergavemodi.

De DVI USB KVM heeft een geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub voor het aansluiten c.q. delen van aanvullende randapparaten; daarnaast worden de noodzakelijke DVI-, USB- en audiokabels voor een gebruiksklare oplossing meegeleverd.

De Quad-View functie integreert een quad screen splitter in de KVM switch en biedt zo diverse picture-in-picture weergavemodi zodat u sommige of alle aangesloten pc's op het primaire consolescherm in de gaten kunt houden, terwijl u de actieve pc op het tweede scherm kunt bedienen. Kies uit:

- Quad-View: geeft alle 4 aangesloten pc's tegelijkertijd weer
- Picture-and-Picture (PAP): geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en de drie anderen aan de rechterkant
- Picture-in-Picture (PIP): geeft de actieve pc op het hoofdscherm weer en 1 andere op een verplaatsbaar en schaalbaar PIP-scherm
- Full-View: geeft de actieve pc op beide consoleschermen weer

Applicatiediagram

De KVM switch is voorzien van drukknoppen in het frontpaneel om eenvoudig tussen pc's te schakelen, uw gewenste weergavemodus te kiezen en het KVM-menu te openen, plus ondersteuning van sneltoetsen en RS-232 commando's, voor flexibele bediening.

Voor nog meer veelzijdigheid kunt u in total 8 SV431DVIUAQV units met een daisy chain op elkaar

aansluiten, zodat u max. 32 pc's met slechts één set randapparatuur kunt bedienen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor testlaboratoria, helpdesks en kantooromgevingen waar diverse systemen zichtbaar moeten zijn
- Perfect voor het tegelijkertijd controleren van meerdere op pc gebaseerde beveiligingssystemen

Eigenschappen

- Keuze uit diverse weergavemodi, inclusief: Quad-View, PAP, PIP en Full-View
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Inclusief KVM-kabels (DVI / USB / Audio)
- Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
- 1U Rack monteerbaar design
- Drukknop in frontpaneel en ondersteuning van computerselectie met sneltoetsen
- 3,5 mm stereo-/audio-ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	2

Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	32
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Andere aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	RJ-45

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuzeindicators
	Weergavemodusindicators

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.8 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	17.2 in [43.8 cm]
Breedte product	7.9 in [20.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [44.0 mm]
Gewicht product	5.5 lb [2.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	16.5 in [41.9 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.4 lb [6.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DVI USB Quad View KVM switch
	DVI-kabels
	USB A-B-kabels
	3,5 mm audiokabels
	Upgrade kabel
	Rack montagebeugels
	Voedingsadapter
	Voedingskabels (N-A/VK/EU)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

