

DVI USB KVM-switch med 4 portar, dubbel DVI-konsol och fyrbildsvy 4-i-1-visning

Produkt ID: SV431DVIUAQV



SV431DVIUAQV DVI KVM-switchen med 4 portar och fyrbildsvy låter dig kontrollera 4 system med en enda uppsättning av tillägg, med dubbla DVI-konsolanslutningar och flera bild-i-bild-visningslägen.

DVI USB KVM:en har en inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar för anslutning av extra tillägg att dela och så har vi inkluderat de nödvändiga DVI- USB- och audiokablarna som behövs för en lösning som kan användas med en gång.

Med fyrbildsvyn har KVM-switchen en inbyggd fyrskrämssplitter för att ge flera bild-i-bild-visningslägen så att du kan övervaka vissa eller alla anslutna datorer på den primära konsolskärmen och samtidigt interagera med den aktiva datorn på den sekundära skärmen. Välj från:

- Fyrbildsvy: Visar alla 4 anslutna datorer samtidigt
- Picture-and-Picture (PAP): Visar den aktiva datorn på huvudvisningsområdet och 3 andra längs den högra sidan
- Bild i bild (PIP): Visar den aktiva datorn på huvudvisningsområdet och 1 annan i ett flyttbart PIP-fönster med justerbar storlek
- Helbild: Visar den aktiva datorn på båda konsolskärmarna

Applikationsdiagram

KVM-switchen har inbyggda knappar på framsidan för enkel växling mellan datorer, val av önskat visningsläge och åtkomst till KVM-menyn samt stöd för snabbkommandon och RS-232-kommandon, för flexibel kontroll.

För ännu mer mångsidighet kan du kedjekoppla upp till totalt 8 SV431DVIUAQV-enheter för kontroll över upp till 32 datorer med en enda uppsättning av tillägg.

Täcks av Startech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i testlabb, på supportavdelningar och i kontorsmiljöer där man måste kunna se flera system
- Perfekt för övervakning av flera PC-baserade säkerhetssystem samtidigt

Funktioner

- Flera visningslägen att välja från, inklusive: Fyrbildsvy, Picture-and-Picture, bild-i-bild och helbild
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- KVM-kablar medföljer (DVI/USB/audio)
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar
- Hyllmonterbar 1U-design
- Stöd för datorval via knapp på frampanel och snabbkommando
- Stöd för 3,5 mm stereo audio

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB

PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	1920x1200
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	32
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - DVI-I (29-stifts)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	1 - DVI-I (29-stifts)
	1 - USB B (4-stifts)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Övriga gränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	2 - RJ-45

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - Indikatorer för datorval 4 - Indikatorer för visningsläge
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.8 A
	Utpänning	12V DC
	Utström	5 A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	60
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	17.2 in [43.8 cm]
	Produktbredd	7.9 in [20.0 cm]
	Produkt höjd	1.7 in [4.4 cm]
	Produktvikt	5.5 lb [2.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	16.5 in [41.9 cm]
Paketets höjd	4.7 in [12.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.3 lb [6.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - DVI USB KVM-switch med fyrbildsvy
	4 - DVI-kablar
	4 - USB-kablar A-B
	4 - 3,5 mm audiokablar
	1 - Uppgraderingskabel
	2 - Fästen för hyllmontering
	1 - Strömadapter
	3 - Strömkablar (NA/UK/EU)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.