

## 4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Productcode: SV431DVIUDDM



Met de SV431DVIUDDM 4-poorts USB DVI KVM switch kunt u 4 pc's met DVI en USB bedienen met één randapparatuurset met high-definition DVI resoluties tot 1920x1200.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze DVI KVM switch dual-core processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen de aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bedien 4 USB-computers met één toetsenbord, muis en DVI-scherm

- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishkantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

## Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
- Inclusief vier 1,8 m lange KVM-kabels (USB/DVI)
- Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
--------------------------	-----



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
Andere aansluiting(en)	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No additional software or drivers required
--------------------	--

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuzeindicators
	Sneltoetskeuzeindicators

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0A



Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	10

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	2.6 in [66.0 mm]
Breedte product	5.4 in [13.8 cm]
Hoogte product	0.9 in [22.0 mm]
Gewicht product	2.5 lb [1.2 kg]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	5.2 in [13.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.6 lb [3.4 kg]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	1,8 m DVI-D USB KVM-kabels
	Upgradekabel voor firmware



Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

