

USB DVI KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Produkt ID: SV431DVIUDDM



SV431DVIUDDM USB DVI KVM-switchen med 4 portar gör att du kan kontrollera 4 DVI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning med högupplösta DVI-upplösningar på upp till 1920x1200.

De medföljande KVM-kablarna tillhandahåller en lösning som kan användas direkt, USB Dynamic Device Mapping (DDM) reducerar fördröjningen vid växling och Display Data Channel (DDC) förbättrar kompatibiliteten med din anslutna skärm och indataenheter.

För nästa nivå inom KVM-prestanda integrerar denna DVI KVM-switch dual core-dedicerade körningar per kanal och innovativ USB DDM-teknik som gör det möjligt att snabbt växla mellan anslutna datorer med nästan ingen fördröjning. DDM upprätthåller en konstant kommunikationskanal mellan dina USB-tillägg och anslutna system för att undvika tiden det tar för systemen att känna av enheterna igen vid växling.

För ännu snabbare växling har KVM:en dessutom en All-time Display Data Channel-teknik (full DDC) för att upprätthålla skärmigenkänning mellan anslutna system, en enkel knapp för val av snabbkommando och en inbyggd USB-hubb med 2 portar som låter dig dela kringutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera 4 USB-kapabla datorer med en enda uppsättning av tangentbord, mus och DVI-skärm
- Använd för callcenters, supportavdelningar, utbildning och hemmakontor för att kontrollera flera system
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-tillämpningar och industrier som använder CAD/CAM

Funktioner

- USB DDM-teknik och Dual Core-design för växling utan fördröjning
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- Stöder DDC copy och emulering till alla portar
- Fyra KVM-kablar (USB/DVI) på 1,8 m medföljer
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar
- Snabbkommandon med ett knapptryck och knappar på frampanelen för att välja dator
- Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	1920x1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - DVI-I (29-stifts) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Värdkontakter	4 - DVI-I (29-stifts) 4 - USB B (4-stifts)
Övriga gränssnitt	1 - RJ-45 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No additional software or drivers required
-------------------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Indikatorer för datorval 4 - Indikatorer för val av snabbkommando
-----------------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC

Utström	2.0A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	2.6 in [6.6 cm]
Produktbredd	5.4 in [13.8 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
Produktvikt	2.5 lb [1.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.9 in [35.2 cm]
Paketets bredd	10.0 in [25.4 cm]
Paketets höjd	5.3 in [13.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.5 lb [3.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	4 - 1,8 m DVI-D USB KVM-kablar
	1 - Kabel för uppgradering av inbyggd programvara

1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.