

Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

ID prodotto: SV431HDU3A2



Questo switch KVM HDMI® USB 3.0 a 4 porte permette di controllare quattro computer HDMI con un solo set di monitor, tastiera e mouse. Il KVM è dotato inoltre di audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 3 porte incorporato.

Questo switch KVM offre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato, separato dalla tastiera e dal mouse HID, per consentire di condividere le periferiche USB tra ciascun computer connesso ed evitare la spesa di apparecchiature distinte. L'hub USB 3.0 commuta automaticamente i dispositivi USB connessi verso il computer selezionato, evitando il fastidio di scollegare e ricollegare le periferiche.

Grazie al supporto per USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, per assicurare prestazioni perfette per le periferiche USB - ideale per trasferire rapidamente i dati alle unità USB 3.0 esterne.

Grazie al supporto per risoluzioni 1080p ad alta definizione, questo switch KVM HDMI a 4 porte offre la possibilità di gestire display HDMI con qualità nitidissima, ideale per le applicazioni grafiche che richiedono risoluzioni video 1920 x 1080.

Lo switch KVM è dotato di porte audio da 3,5 mm ausiliarie, che permettono di condividere audio analogico indipendente, da ciascuno dei computer connessi, con il proprio set di altoparlanti del desktop. L'audio indipendente, unitamente al video HDMI 1080p, offre il pieno controllo multimediale tra i diversi computer, rendendo questo KVM perfetto per applicazioni professionali creative, quali progettazione o editing di video e audio.

SV431HDU3A2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Controllo di quattro computer USB HDMI con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e monitor)
- Consente di eseguire applicazioni multimediali HD 1080p, quali progettazione grafica o creazioni CAD e CAM
- Consente di condividere le periferiche USB 3.0 tra quattro computer

Caratteristiche

- Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all'hub USB 3.0 integrato
- Qualità video ad alta definizione con supporto per risoluzioni fino a 1080p
- Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
- Nessun driver o software necessario
- Porte per tastiera e mouse HID indipendenti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Lunghezza max cavo	15,24 m
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080 @ 60 Hz
Specifiche audio	Supporto stereo a 2 canali
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	142000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - HDMI (19 pin)
	3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettori host	4 - HDMI (19 pin)
	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Indicatori

Indicatori LED	4 - LED selezione porte/collegamento
	1 - LED alimentazione

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC

Corrente di uscita	1.5 A
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	11.8 in [29.9 cm]
Package Height	3.5 in [8.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 lb [1.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - switch KVM HDMI a 4 porte
	4 - Piedini in gomma

1 - Adattatore di alimentazione universale
(NA/EU/UK/AU)

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.