

4-Poorts HDMI KVM Switch - USB 3.0 - 1080p

Productcode: SV431H DU3A2



Met deze 4-poorts USB 3.0 HDMI® KVM switch kunt u vier HDMI -computers bedienen met één beeldscherm, toetsenbord en muis. De KVM heeft ook een 3,5 mm audio en een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub.

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis, zodat u USB randapparaten kunt delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur kunt voorkomen. De USB 3.0 hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u de ergernis bespaard blijft van het continu loskoppelen en weer aansluiten van uw randapparaten.

Met ondersteuning van USB 3.0 kunt u dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps bereiken, voor een gegarandeerd vlekkeloze prestatie van uw USB randapparaten - perfect voor de snelle overdracht van data naar externe USB 3.0 schijven.

Deze 4-poorts HDMI KVM switch ondersteunt high-definition 1080p resoluties, waardoor u gemakkelijk grote HDMI-beeldschermen met kristalheldere beelden kunt gebruiken, ideaal voor grafische toepassingen die 1920 x 1080 videoresoluties vereisen.

De KVM switch heeft aanvullende 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met 1080 HDMI video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien vier DisplayPort USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)
- Voer HD 1080p multimedia toepassingen uit zoals grafisch ontwerp of CAD- en CAM-projecten
- Deel USB 3.0 randapparaten met vier computers

Eigenschappen

- Deel eenvoudig randapparaten met de geïntegreerde USB 3.0 hub
- High-definition videokwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 1080p
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Geen software of drivers nodig
- Onafhankelijke HID-toetsenbord- en muispoorten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	15,24 m
Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 @ 60 Hz
Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	142000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - HDMI (19-polig)
	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	4 - HDMI (19-polig)
	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Indicatoren

LED-indicatoren	4 - poortselectie/link LED's
	1 - Voeding-LED

Voeding

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom	1.5 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	2.3 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	11.8 in [29.9 cm]
Package Height	3.5 in [8.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4-poorts HDMI KVM switch
	4 - Rubberen voetjes
	1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.