

HDMI KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 1080p

Produkt ID: SV431HDU3A2



Med denna USB 3.0 HDMI® KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra HDMI-datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus. KVM:en har dessutom 3,5 mm audio och en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar.

Denna KVM-switch har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB 3.0-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret med att koppla ifrån och återansluta dina tillägg.

Med stöd för USB 3.0 kan du uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, för att garantera felfri prestanda för dina USB-tillägg - perfekt för att snabbt föra över data till externa USB 3.0-hårddiskar.

Denna HDMI KVM-switch med 4 portar har stöd för HD-upplösningar i 1080p och har förmågan att kristallklart driva stora HDMI-skärmar och är därför idealisk för grafiska tillämpningar som kräver videoupplösningar i 1920x1080.

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Oberoende audio, tillsammans med 1080p HDMI-video, ger dig total multimedia-kontroll mellan olika datorer gör denna KVM perfekt för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller redigering.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera fyra HDMI USB-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Utför HD 1080p multimedia-tillämpningar som till exempel grafisk design eller CAD- och CAM-skapelser
- Dela USB 3.0-tillägg mellan fyra datorer

Funktioner

- Dela tillägg enkelt med inbyggd USB 3.0-hubb
- HD-videokvalitet med stöd för upplösningar på upp till 1080p
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Oberoende portar för HID-tangentbord och -mus

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	HDMI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----

IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal kabellängd	15,24 m
Maximal digital upplösning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	142000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - HDMI (19-stifts) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	4 - HDMI (19-stifts) 4 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 4 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - LED för portval/länk 1 - Ström-LED
-----------------	---

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5 A
Kontakttyp	M

	Strömförbrukning	18
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
	Produktbredd	5.1 in [13.0 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
	Produktvikt	2.3 lb [1.1 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	9.8 in [24.8 cm]
	Paketets bredd	11.8 in [29.9 cm]
	Paketets höjd	3.5 in [8.9 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.5 lb [1.6 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI KVM-switch med 4 portar
		4 - Gummifötter
		1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
		1 - Snabbstartsguide
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.