

Switch Comutador KVM de 4 Puertos HDMI 2.0 4K para 1 Monitor - Vídeo de 4K y 60Hz Ultra HD - HDR - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos y 4 Puertos USB 2.0 HID - Audio - HotKey - TAA

ID del Producto: SV431HU34K6



Este conmutador KVM de 4 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de cuatro ordenadores conectados.

El conmutador KVM HDMI es compatible con resoluciones máximas de 4K a 60Hz. Admite un monitor grande a la resolución 4K total. Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo.

Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM HDMI 2.0 ofrece total compatibilidad con audio.

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM HDMI también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar la función de autoescaneado. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni una maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **4K 60Hz UHD:** El conmutador KVM HDMI con 4 puertos es compatible con una resolución máxima de 4K a 60Hz en un monitor, para aplicaciones como CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenido. Funciona con las marcas principales, como Dell, HP y Lenovo
- **CONMUTACIÓN RÁPIDA:** Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo al cambiar entre hasta 4 ordenadores
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** HDMI 2.0 4, puertos | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | Compatible con HDR10 | Concentrador USB 3.0 (5Gbps), 2 puertos | 4x puertos USB HID | Combinación de teclas, botones | Audio estéreo análogo + digital 7.1 | Emulación de señal EDID y HDCP | Independiente del sistema operativo (OS)
- **DE FÁCIL USO:** El conmutador KVM, de diseño compacto y fabricado en duradera caja de acero, incluye botones y un conmutador USB frontal integrado de fácil acceso (USB 3.1/3.2 Gen 1), para el uso compartido de dispositivos USB entre ordenadores conectados
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

| | |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Altura U | 1U |
| Soporte de Audio | Sí |
| Cantidad de Puertos | 4 |

KVM

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Plataformas Admitidas | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Tipo de Video PC | HDMI |
| Soporte de Pantalla Doble | 1 |
| Montaje en Rack | No |
| Cables Incluidos | No |
| ID del Conjunto de Chips | Genesys Logic - GL3523 |
| Sistema En Cascada | No |

Rendimiento

| | |
|--|---|
| Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No |
| Video Revision | HDMI 2.0 |
| Control IP KVM | No |
| Hot-Key Selection | Sí |
| Resoluciones Admitidas | 3840 x 2160 @60Hz |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Especificaciones de Audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
| | HDMI - 2 Channel Audio |
| | Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| Escaneo Automático | 3, 8, 15 y 30 segundos |
| Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo |

MTBF 143.000 horas

Conektor(es)

| | |
|-------------------------|---|
| Interfaz(es) de Consola | 1 - 19 pin HDMI Female 1 - 3.5 mm Audio Female 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 |
| C conectores del Host | 4 - 19 pin HDMI Female 4 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female 4 - 9 pin USB 3.0 B Female |
| Otra(s) Interfaz(es) | 1 - USB Mini B (5 pines) |

Indicadores

| | |
|-----------------|--|
| Indicadores LED | 1 - Verde (alimentación) 4 - Verde (sincronización/alimentación del ordenador) 4 - Red (Selected Host) |
|-----------------|--|

Requisitos de Energía

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada | 1.0A |
| Tensión de Salida | 12V DC |
| Alimentación de Salida | 3A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | M |
| Consumo de Energía | 36W |

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0~40

Temperatura de -10~60
Almacenamiento

Humedad 0%~80%

Características
Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Acero |
| Longitud del Producto | 8.7 in [22.0 cm] |
| Ancho del Producto | 5.1 in [13.0 cm] |
| Altura del Producto | 1.7 in [4.4 cm] |
| Peso del Producto | 2.4 lb [1.1 kg] |

Información de la
Caja

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 16.2 in [41.1 cm] |
| Ancho de la Caja | 8.5 in [21.5 cm] |
| Altura de la Caja | 3.5 in [8.9 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.0 lb [1.8 kg] |

Contenido de la
Caja

| | |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Comutador KVM 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA / JP, UE, RU, NZ) 4 - Patas de Goma 1 - Guía Rápida de Inicio |
|---------------------|---|

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

