

Commutateur KVM HDMI à 4 Ports - Moniteur Unique 4K 60Hz Ultra HDR -
Commutateur KVM de Bureau HDMI 2.0 avec Hub USB 3.0 à 2 Ports (5Gbps) et 4x USB
2.0 HID, Audio - TAA

N° de produit: SV431HU34K6



Ce commutateur KVM 4 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K 60 Hz au contrôle d'un maximum de quatre ordinateurs connectés.

Le commutateur KVM HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz. Il permet de contrôler un grand écran en résolution Full 4K. Il inclut l'émulation de signal de données EDID et HDCP pour que les écrans restent toujours synchronisés et ainsi obtenir des temps de commutation réduits et les paramètres du bureau sont conservés pour ne pas interrompre votre flux de travail.

Grâce à la prise en charge de l'audio numérique (avec écrans et sources de prise en charge) et à l'audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM HDMI 2.0 offre une compatibilité audio complète.


Le hub USB 3.0 intégré partage deux périphériques (en plus du clavier et de la souris) entre les ordinateurs reliés, comme s'ils étaient directement connectés à l'ordinateur hôte. Il élimine ainsi les coûts liés à la possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners.

Ce switch KVM HDMI est conçu pour Windows, mais est également compatible avec les systèmes d'exploitation Mac et Linux.

Les boutons-poussoir à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **4K 60 Hz UHD** : le Commutateur KVM HDMI 4 Ports Prend en Charge Jusqu'à 4K à 60 Hz sur un Écran Pour les Applications CAO/FAO, de Montage Vidéo, de Création de Contenu, etc. ; Fonctionne avec les Grandes Marques telles que Dell, HP et Lenovo
- **COMMUTATION RAPIDE** : Inclut l'Émulation de Signal de Données EDID et HDCP pour que les Écrans Restent Synchronisés est Ainsi Obtenir des Temps de Commutation Réduits et les Paramètres du Bureau sont Conservés (4 Ordinateurs Max)
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : HDMI 2.0 4 Ports | 3840x2160 | HDCP 2.2 | Prise en Charge HDR10 | Hub USB 3.0 2 Ports (5Gbit/s) | 4 USB HID | Raccourci Clavier et Boutons-Poussoirs | Audio Stéréo Analogique + Numérique 7.1 | Émulation de Données EDID & HDCP
- **CONVIVIAL** : le Commutateur KVM avec Boîtier en Acier Compact et Durable est Doté de Boutons Facilement Accessibles et d'un Commutateur USB Intégré Monté à l'Avant (USB 3.1/3.2 Gen 1) pour le Partage de Périphériques USB entre les Ordinateurs Connectés
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : Privilégié par les Pro. de l'IT depuis plus de 30 ans, Commutateur KVM(Clavier, Écran, Souris) Garanti Pendant 2 ans par StarTech.com et Bénéficie de l'Assistance Multilingue Technique Gratuite 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	HDMI 2.0
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions prises en charge	3840 x 2160 @60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	143 000 h

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - 19 pin HDMI Female
	1 - 3.5 mm Audio Female
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connecteurs hôte	4 - 19 pin HDMI Female
	4 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
	4 - 9 pin USB 3.0 B Female
Autre(s) interface(s)	1 - USB Mini-B (5 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert (alimentation)
	4 - Vert (alimentation/synchronisation PC)
	4 - Rouge (hôte sélectionné)

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.0A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	36W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0~40
Température de	-10~60

stockage

Humidité 0 %~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	16.2 in [41.1 cm]
Largeur du Colis	8.5 in [21.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 in [8.9 cm]
Poids brut	4.0 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis