

4 Port Single Monitor KVM HDMI Switch, 4K 60Hz Ultra HD HDR, Desktop Hub 4K HDMI 2.0 KVM Schakelaar met 2x USB 3.0 (5Gbps) & 4x USB 2.0 HID, Audio, Hotkey Switching, TAA

Productcode: SV431HU34K6



Deze 4-poorts KVM switch combineert 4K (60Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van vier aangesloten computers.

De HDMI KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. Deze switch stuurt één grote monitor aan met de volle 4K resolutie. Inclusief EDID en HDCP signaalemulatie zodat de monitors altijd gesynchroniseerd blijven voor sneller schakelen. De desktopinstellingen blijven behouden om verstoring van uw workflow te voorkomen.

De HDMI 2.0 KVM switch biedt een volledige audiocompatibiliteit met ondersteuning van digitale audio en aparte 3,5 mm stereoaudio


Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze HDMI KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **4K 60Hz UHD:** 4-Port HDMI KVM switch ondersteunt tot 4K bij 60 Hz op één monitor voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en het maken van content; geschikt voor toonaangevende merken waaronder Dell, HP en Lenovo
- **FAST SWITCHING:** Inclusief EDID en HDCP signaalemulatie zodat monitors altijd gesynchroniseerd blijven en uw desktopinstellingen behouden blijven terwijl u tussen verschillende (max 4) systemen schakelt.
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 4-Port HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10 | 2-Port USB 3.0 hub (5 Gbps) | 4x USB HID | sneltoets, drukknoppen | stereo analoog + 7.1 digitaal audio | EDID & HDCP emulatie | OS onafhankelijk
- **GEBRUIKERSVRIENDELIJK:** KVM switch met compacte en duurzame stalen behuizing en gemakkelijk toegankelijke knoppen; Geïntegreerde USB switch in het frontpaneel (USB 3.1/3.2 Gen 1) voor het delen van USB-apparaten tussen de aangesloten computers
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; deze KVM (toetsenbord, video/monitor, muis) switch geniet van 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	HDMI 2.0
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Ondersteunde resoluties	3840 x 2160 @60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	143.000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - 19 pin HDMI Female
-------------------------	------------------------

Hostaansluitingen		1 - 3.5 mm Audio Female
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		4 - 19 pin HDMI Female
		4 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
		4 - 9 pin USB 3.0 B Female
Andere aansluiting(en)		1 - USB Mini-B (5-polig)
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Groen (voeding)
		4 - Groen (pc-voeding/synchronisatie)
		4 - Rood (geselecteerde host)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.0A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	36W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0~40
	Opslagtemperatuur	-10~60
	Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	2.4 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	16.2 in [41.1 cm]
Breedte Verpakking	8.5 in [21.5 cm]
Hoogte Verpakking	3.5 in [8.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, NZ)
	4 - rubberen voetjes
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.