

Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC

N° de produit: SV431TDVIUA



Le commutateur KVM USB DVI trois écrans à 4 ports SV431TDVIUA permet à 4 ordinateurs (comprenant chacun 3 sorties vidéo DVI) de partager des écrans, 1 microphone et 1 jeu de haut-parleurs, 1 clavier et 1 souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire, comme un disque dur externe, une clé USB, une imprimante ou une webcam.

Le commutateur KVM DVI trois écrans vous permet de basculer entre 4 ordinateurs multi DVI grâce à un seul bouton, tout en conservant une qualité vidéo professionnelle sur tous les écrans avec des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200. Le commutateur KVM DVI trois écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0 entre les systèmes connectés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques en double et offrant l'avantage de pouvoir partager les données stockées entre les ordinateurs.

REMARQUE : Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.

Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Basculez entre les trois écrans, la souris, le clavier, les haut-parleurs, le microphone et un périphérique USB sur quatre ordinateurs.
- Application de conception graphique et de production multimédia
- Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples
- Postes de travail avec écrans multiples dans les domaines de la finance, la banque et les échanges boursiers
- Création d'images médicales haute résolution avec écrans multiples

Spécifications techniques

- Permet de partager 3 écrans et périphériques entre 4 PC
- Prise en charge de résolutions DVI haute définition sur 3 écrans pouvant chacun atteindre 1920 x 1200
- Commutez des périphériques audio de manière indépendante
- Prend en charge les fonctions par bouton-poussoir en façade et par touches de raccourci pour la sélection de l'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en	USB

charge	
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	Yes
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	156000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	3 - DVI-I (29 broches)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

12 - DVI-I (29 broches)

4 - USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / Configuration

Remarque Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Orange - PC en ligne
4 - Vert - PC actif

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 1.5A
Center Tip Polarity Positif
Type de prise M
Consommation électrique 18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	8.6 in [21.9 cm]
Hauteur du produit	3.2 in [8.1 cm]
Profondeur du produit	5.4 in [137 mm]
Poids du produit	3.3 lb [1.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.8 in [30.0 cm]
Package Width	10.7 in [27.3 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Poids brut	4.7 lb [2.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - KVM trois écrans 4 ports
	4 - Patins en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis