

Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV431TDVIUA



Lo switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte SV431TDVIUA consente a 4 PC, dotati ognuno di 3 uscite video DVI, di condividere monitor, un microfono e un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse, nonché un'altra periferica USB 2.0, come un disco rigido esterno, un'unità thumb, una stampante o una webcam.

Lo switch KVM DVI triplo permette di passare tra 4 PC multi DVI con il solo tocco di un pulsante, mantenendo una qualità video di livello professionale su tutti i monitor a risoluzioni fino a 1920 x 1200. Lo switch KVM DVI triplo è inoltre dotato di una porta hub USB integrata per condividere periferiche USB 2.0 tra i computer collegati; questo consente di eliminare i costi per l'acquisto di doppie periferiche e offre la convenienza della condivisione dei dati archiviati tra PC.

Questo switch KVM DVI per monitor triplo a 4 porte SV431TDVIUA è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

NOTA: pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente la commutazione di tre display, del mouse, della tastiera, degli altoparlanti, del microfono

e di una periferica USB tra quattro PC

- Per applicazioni di design grafico e produzioni multimediali
- Ottimo per operatori CAD/CAM che utilizzano sistemi con più monitor
- Per workstation nei settori finanziario/bancario e trading in cui si richiedono più monitor
- Per l'imaging medicale ad alta risoluzione su più schermi

Caratteristiche

- Per commutare 3 schermi e periferiche tra 4 PC
- Supporta risoluzioni DVI ad alta definizione su 3 monitor, ciascuno fino a 1920 x 1200
- Commutazione indipendente di dispositivi audio
- Supporta pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida per la selezione dei computer
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- La porta hub supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità
- Conforme allo standard HDCP

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	Yes
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	156000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	DVI-I (29 pin)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	DVI-I (29 pin)
	USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single
------	--



Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.

Indicatori

Indicatori LED	Arancione - PC online
	Verde - PC attivo

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	8.6 in [21.9 cm]
Altezza prodotto	3.2 in [81 mm]
Profondità prodotto	5.4 in [13.7 cm]



Peso prodotto 3.3 lb [1.5 kg]

Informazioni
confezione

Package Length 11.7 in [29.7 cm]

Package Width 10.7 in [27.2 cm]

Package Height 4.3 in [10.8 cm]

Peso spedizione
(confezione) 4.9 lb [2.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

KVM triplo display a 4 porte

Piedini in gomma

Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

