

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV431TDVIUA



Met de SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI USB KVM switch kunt u vier pc's (elk met 3 DVI video-uitgangen) met beeldschermen, 1 microfoon en één luidsprekerset, 1 toetsenbord en 1 muis alsmede een extra USB 2.0-randapparaat zoals een externe harde schijf, thumbdrive, printer of webcam, delen.

Met de Triple DVI KVM switch kunt u met een druk op de knop heen en weer schakelen tussen 4 multi-DVI pc's, terwijl u de professionele beeldkwaliteit behoudt op alle schermen met resoluties tot 1920x1200. De Triple DVI KVM switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen, zonder de dubbele kosten van randapparaten en met het gemak dat u data tussen pc's kunt delen.

De SV431TDVIUA 4-poorts Triple Monitor DVI KVM switch wordt gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen vier computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatproductie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
- Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computeselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Optioneel

Inclusief kabels Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen Nee

DVI-ondersteuning Ja

IP-controle Nee

Hot-Key Selection Ja

Maximale digitale resoluties 1920x1200

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden

Maximum aantal gebruikers 1

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

MTBF 156000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en) DVI-I (29-polig)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Hostaansluitingen DVI-I (29-polig)

USB B (4-polig)

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Oranje - PC online
	Groen - PC actief

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	8.6 in [21.9 cm]



Hoogte product	3.2 in [81 mm]
Diepte product	5.4 in [13.7 cm]
Gewicht product	3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	10.7 in [27.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 lb [2.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poort 3x monitor KVM-switch
	Rubberen voetjes
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

