

DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb

Produkt ID: SV431TDVIUA



Med SV431TDVIUA 3-skärms DVI USB KVM-switch med fyra portar kan 4 PC-datorer (med 3 DVI-videouttag) dela skärmar, 1 mikrofon och en uppsättning högtalare, ett tangentbord och en mus, så väl som ytterligare ett USB 2.0-tillägg som en extern hårddisk, USB-minne, skrivare eller webbkamera.

Med den tredubbla DVI KVM-switchen kan du växla fram och till baka mellan fyra multi-DVI PC-datorer med bara ett knapptryck, samtidigt som videokvaliteten bibehålls på alla skärmar med upplösningar på upp till 1920x1200. Den tredubbla DVI KVM-switchen har även en integrerad USB-hubbport som gör att USB 2.0-tillägg kan kopplas till systemet vilket gör att du slipper utgifterna för att köpa dubbel utrustning eftersom du kan dela lagrad data mellan datorerna.

SV431TDVIUA tre skärmars DVI KVM-switch med fyra portar täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS! Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Växla mellan tre skärmar, mus, tangentbord, högtalare, mikrofon och ett USB-tillägg mellan fyra

PC-datorer

- Applikationer för grafisk formgivning och multimediaproduktion
- Perfekt för CAD-/CAM-operatörer som använder flera skärmar
- Finans/bank och börsarbetsstationer med flera skärmar
- Hög upplöst medicinsk bildbehandling med flera skärmar

Funktioner

- Växla 3 skärmar och kringutrustning mellan 4 datorer
- Med stöd för HD-DVI-upplösningar upp till 1920x1200 på tre skärmar
- Växla audioenheter individuellt
- Med frontpanelsknappar och genvägskommandon för val av dator
- Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
- Chassi helt i metall för lång hållbarhet
- Hubbport med stöd för USB 2.0-enheter med hög hastighet
- HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	Yes
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	1920x1200
Stöd för widescreen	Ja
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	156000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	3.5 mm minijack (3-polig) DVI-I (29-stifts) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	3.5 mm minijack (3-polig) DVI-I (29-stifts) USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Eftersom DVI-kontakten på denna KVM är DVI-I stöder KVM:en endast DVI-D single link-videokällor (endast digital). När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och
------	--



KVM till enhetsanslutningar.

Indikatorer

LED-indikatorer	Orange - dator online
	Grön - aktiv PC

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	8.6 in [21.9 cm]
Produkthöjd	3.2 in [81 mm]
Produktdjup	5.4 in [13.7 cm]
Produktvikt	3.3 lb [1.5 kg]

Förpackning

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
----------------	-------------------



Package Width	10.7 in [27.2 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.9 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Tredubbel KVM-skärm med 4 portar
	Gummifötter
	Universell strömadapter (NA/UK/EU)
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

