

## Commutateur KVM USB 3.0 SuperSpeed VGA à 4 ports avec audio et câbles

N° de produit: SV431U3A



Le commutateur KVM USB 3.0 VGA 4 ports SV431U3A vous permet de contrôler 4 ordinateurs compatibles VGA, USB 3.0 à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio. Pour plus de praticité, les câbles KVM inclus fournissent une solution KVM prête à l'emploi.

Ce commutateur KVM USB 3.0 offre un hub 2 ports intégré qui prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 pouvant atteindre 5 Gb/s. De plus, il est rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.1/1.0, garantissant ainsi une performance fluide à vos périphériques USB.

Offrant la prise en charge de hautes résolutions (jusqu'à 2048 x 1536), ce commutateur KVM VGA 4 ports peut gérer deux grands écrans VGA avec facilité, ce qui est idéal pour les applications graphiques qui requièrent une sortie vidéo haute résolution.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Contrôlez quatre ordinateurs VGA USB à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et moniteur)
- Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM.
- Le hub USB 3.0 et les prises micro/audio intégrés permettent à l'utilisateur de contrôler intégralement deux ordinateurs et de partager les périphériques USB de la maison ou du bureau

## Spécifications techniques

- Hub USB 3.0 (5 Gb/s) intégré
- Raccourcis clavier et boutons-poussoirs sur le panneau avant pour faciliter la sélection d'ordinateur
- Câbles vidéo, audio et USB inclus
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Branchements de console clavier et souris USB
- Prise en charge stéréo audio et microphone

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	32.8 ft [10 m]
Résolutions analogiques max.	2048 x 1536
Spécifications audio	Prise en charge de l'audio stéréo 2 voies
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	183,411 Hours

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteurs hôte	4 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps) 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Autre(s) interface(s)	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	4 - Indicateur de sélection du PC 4 - Indicateur de sélection du hub
----------------------	---

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
-----------------------	---------------------------

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	9V DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	10.0 in [25.4 cm]
Largeur du produit	4.0 in [10.2 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Poids du produit	33.1 oz [938 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.6 in [27 cm]
Largeur du Paquet	7.5 in [19.2 cm]
Hauteur du Paquet	6.3 in [16 cm]

Poids brut 6.9 lb [3.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Commutateur KVM USB 3.0 4 ports
- 4 - Câbles VGA M/M
- 4 - Câbles USB 3.0 A-B
- 4 - Câbles audio/micro 3,5 mm
- 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
- 1 - Manuel d'instruction

---

Informations de garantie

Warranty 2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis