

Switch KVM VGA a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con audio e cavi

Product ID: SV431U3A



Lo switch KVM VGA USB 3.0 a 4 porte SV431U3A permette di controllare 4 PC dotati di VGA, USB 3.0 con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio. Per una maggiore convenienza, i cavi KVM inclusi forniscono una soluzione KVM pronta all'uso.

Lo switch KVM USB 3.0 offre un hub a 2 porte integrato che supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 fino a 5 Gbps ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.1/1.0 assicurando prestazioni ottimali delle periferiche USB.

Grazie al supporto di alte risoluzioni (fino a 2048x1536), questo switch KVM VGA a 4 porte offre la possibilità di gestire con facilità display VGA di grandi dimensioni, ideale per le applicazioni grafiche che richiedono un'uscita video ad alta risoluzione.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM
- L'hub USB 3.0 integrato e la commutazione Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB in un ufficio a domicilio
- Controllo di quattro computer USB VGA con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e monitor)

Features

- Hub USB 3.0 (5 Gbps) integrato
- Facile commutazione tra computer grazie ai pulsanti sul pannello frontale e ai tasti di scelta rapida
- Cavi video, audio e USB inclusi
- Connessioni console, mouse e tastiera USB
- Supporta risoluzioni fino a 2048x1536
- Nessun driver o software necessario
- Supporta audio stereo e microfono

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Yes
	Porte KVM	4
	Interfaccia PC	USB 3.0
	Tipo video PC	VGA
	Multimonitor	1
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	Yes
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Yes
	Lunghezza max cavo	32.8 ft [10 m]
	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1536
	Specifiche audio	Supporto stereo a 2 canali
	Supporto selezione porte	Push Button and Hotkeys
	MTBF	183,411 Hours
	Connettore/i	MTBF
Connettore/i	Interfacce console	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Interfacce console	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Interfacce console	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Connettori host	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Connettori host	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)

	Altre Interfacce	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	Indicatore selezione PC
	Indicatori LED	Indicatore selezione hub
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.5 A
	Tensione di uscita	9V DC
	Corrente di uscita	2 A
	Tipo punta centrale	Positive
	Tipo presa	M
	Ambientale	Temperatura d'esercizio
Temperatura di conservazione		-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Umidità		0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Steel
	Lunghezza prodotto	10.0 in [2.5 cm]
	Larghezza prodotto	4.0 in [1.0 cm]
	Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
	Peso prodotto	33.1 oz [938 g]
Informazioni confezione	Package Length	10.6 in [2.7 cm]
	Package Width	7.5 in [1.9 cm]
	Package Height	6.3 in [1.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.9 lb [3.1 kg]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Switch KVM 4 porte USB 3.0
	Incluso nella confezione	Cavi VGA M/M
	Incluso nella confezione	Cavi USB 3.0 A-B
	Incluso nella confezione	Cavi audio/mic da 3,5 mm
	Incluso nella confezione	Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

