

4-poorts SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM switch met audio en kabels

Productcode: SV431U3A



Met de SV431U3A 4-poorts USB 3.0 VGA KVM switch kunt u met één beeldscherm, toetsenbord, muis en audiorandapparatuur 4 pc's met VGA en USB 3.0 gebruiken. Voor nog meer gebruiksgemak zorgen de meegeleverde KVM-kabels.

Deze USB 3.0 KVM switch biedt een geïntegreerde 2-poorts hub die USB 3.0 datatransmissiesnelheden van maximaal 5 Gbps ondersteunt. De switch is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1/1.0-apparatuur, waardoor u uw USB-randapparatuur moeiteloos kunt gebruiken.

Deze 4-poorts VGA KVM switch ondersteunt hoge resoluties (maximaal 2048x1536), waardoor u gemakkelijk grote VGA-beeldschermen kunt gebruiken, ideaal voor grafische toepassingen die een video-output met hoge resolutie vragen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien vier VGA USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en CAD/CAM-applicaties
- Dankzij de geïntegreerde USB 3.0-hub en microfoon/audio heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u thuis of op kantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Geïntegreerde USB 3.0 (5 Gbps)-hub
- Eenvoudige computersselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Inclusief video-, audio- en USB-kabels
- Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
- Geen software of drivers nodig
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
--------------------------	-----

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
Maximale analoge resoluties	2048 x 1536
Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	183,411 Hours

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	4 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	4 - PC-keuzeindicator
	4 - Hub-keuzeindicator

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A

Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	10.0 in [25.4 cm]
Breedte product	4.0 in [10.2 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	33.1 oz [938 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.6 in [27 cm]
Package Width	7.5 in [19.2 cm]
Package Height	6.3 in [16 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 lb [3.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4-poorts USB 3.0 KVM-switch
-------------	---------------------------------

4 - VGA M/M-kabels

4 - USB 3.0 A-B-kabels

4 - Audio/microfoonkabels 3,5 mm

1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.