

Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub

ID prodotto: SV431USB



Lo switch KVM VGA USB a 4 porte SV431USB con hub e montabile a rack consente di gestire in modo semplice fino a quattro computer a partire da un'unica postazione monitor/display tastiera e mouse.

Lo switch KVM USB è dotato di hub USB a 4 porte per condividere direttamente periferiche dotate d'interfaccia USB tra quattro computer PC/Mac, come se i dispositivi fossero collegati direttamente.

Grazie a comode opzioni di installazione e posizionamento, lo switch KVM presenta un fattore di forma per montaggio su rack 1U ed dotato di connessione posteriore ai computer master e slave in modo da ottimizzare lo spazio di lavoro.

Soluzione interpiattaforma, lo switch KVM supporta applicazioni ad alta risoluzione fino a 1920x1440 e offre un funzionamento costante anche in ambienti combinati (Windows/Mac OS/Linux)

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per la condivisione di computer e dispositivi USB in ambienti privati/SOHO/multimediali
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema doppio per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

- Supporta funzionalità hot-plug e disconnessione. Per collegare o scollegare i computer senza la necessità di riavviare tutti gli altri sistemi connessi
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale con tasti di scelta rapida
- Alta risoluzione a 1920x1440
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Condivisione periferiche mediante hub USB 2.0
- Autoalimentazione tramite USB

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	No
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No

Collegamento a margherita No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante
MTBF	82506 Ore

Connettore/i

Interfacce console	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	4 - USB B (4 pin)
	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Per poter utilizzare SV431USB con una tastiera USB dotata di porte USB aggiuntive, come una tastiera Macintosh di Apple oppure per utilizzare SV431USB con un hub USB, potrebbe essere necessario un alimentatore
------	---

supplementare.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
	N

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Umidità	0 - 80 %

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	34.9 oz [988 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.7 in [29.6 cm]

Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.9 in [7.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 lb [1.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM VGA USB a 4 porte
	4 - Piedini in gomma
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.