Conmutador Switch Profesional KVM 4 Puertos Video VGA - USB - Hasta 1920x1440

ID del Producto: SV431USB

El conmutador KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro computadores desde un solo monitor o pantalla y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, ratón).

El conmutador KVM USB incluye un concentrador USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite compartir los periféricos USB conectados entre los cuatro computadores PC/Mac controlados, como si estuvieran conectados directamente.

Con prácticas opciones de colocación e instalación, este conmutador KVM tiene un factor de forma (tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para computadores maestro y esclavo, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.

Solución interplataforma, este conmutador KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia

• Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas

• Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio

• Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

• Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar computadores sin necesidad de reiniciar otros sistemas conectados

• Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación

• Capacidad de alta resolución 1920x1440

• Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software

• Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos

• Operación autoalimentada por USB

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	4

	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	VGA
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	Opcional
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No

Rendimiento

	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	No
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	No
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
	MTBF	82506 horas

Conector(es)

	Interfaz(ces) de Consola	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores del Host	4 - USB B (4 pines)
		4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado con puertos USB adicionales, como el teclado Apple Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un concentrador USB, es necesario disponer de una fuente de alimentación adicional
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.4A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	N
		N
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Peso del Producto	34.9 oz [988 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
	Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
	Altura de la Caja	2.9 in [7.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos
		4 - Topes de Goma
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.