

Professionell VGA USB KVM-switch med 4 portar och hubb

Produkt ID: SV431USB



Rackmonteringsbar SV431USB VGA USB KVM-switch med hubb och 4 portar ger enkel kontroll för upp till fyra datorer från en enda bildskärm och USB-enhetssats (tangentbord, mus).

USB KVM-switchen har en integrerad USB hubb med 4 portar som gör det möjligt att dela anslutna USB-enheter mellan fyra kontrollerade PC/Mac-datorer som om enheterna vore direkt anslutna.

Ger praktiska placerings- och installationsvalmöjligheter. KVM-switchen har en 1U rackmonteringsbar formfaktor och en bakre portanslutning för Master- och Slave-datorer vilket gör det möjligt att ansluta enheter utan att röra till din arbetsyta.

En lösning för flera plattformar. KVM-switchen stödjer högupplösningsapplikationer på upp till 1920 x 1440 och ger en smidig driftupplevelse när den kontrolleras från flera plattformar (Windows/Mac OS/Linux).

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dela datorer och USB-enheter i hemma/små kontors/multimedia-miljöer
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Bra till PC-test/burn-in datorkontroll och sparar på utrymmet av två skärmar, tangentbord och möss
- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer med en användare och ökar produktiviteten på kontoret

Funktioner

- Stödjer hot-plug och urkoppling: datorer kan läggas till eller tas bort utan att behöva starta om andra anslutna system
- Tryckknappar på frampanelen för snabb och enkel switching
- 1920 x 1440 hög upplösning
- Oberoende av OS: ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- USB 2.0 hubb för delning av kringutrustning
- USB med självförsörjd drift

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej

	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	DVI-stöd	Nej
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Nej
	Maximal kabellängd	16.4 ft [5 m]
	Maximal analog upplösning	1920 x 1440
	Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp
	Medeltid mellan fel (MTBF)	82506 hours
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	4 - USB B (4-stifts) 4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Man kan komma att behöva ytterligare en strömkälla för att kunna använda SV431USB med ett UBS-tangentbord som har flera USB-portar så som ett tangentbord från Apple Macintosh, eller för att kunna använda SV431USB med en USB-hubb

Ström

Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspanning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
	N

Miljö

Drifttemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Luftfuktighet	0-80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	8.7 in [22 cm]
Produktbredd	5.1 in [13 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	34.9 oz [988 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Paketets höjd	2.9 in [7.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - VGA USB KVM-switch med 4 portar

4 - Gummifötter

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.