

4 Port Rack Mountable USB KVM Switch with Audio & USB 2.0 Hub

ID del Producto: SV431USBAE



Este conmutador KVM USB para montaje en rack soporta aplicaciones de vídeo de alta resolución (hasta 1920x1440 píxeles), así como la conmutación de audio entre los ordenadores conectados, además de incluir un concentrador USB 2.0 integrado que permite que el ordenador seleccionado tenga acceso a los periféricos USB de alta velocidad compartidos.

Además de permitir el control de hasta cuatro ordenadores mediante un juego de teclado y ratón USB, el conmutador está fabricado con una resistente caja de metal macizo y se puede montar en un rack dentro de un rack/armario de servidores si se usa el kit de soporte para montaje en rack (SV431RACK) opcional, lo cual minimiza el estorbo de cables y ahorra espacio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Control de hasta cuatro ordenadores y uso compartido de un solo teclado, ratón, monitor y altavoces.
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre cuatro ordenadores, de hasta tres periféricos USB.

Características

- Diseñado para aplicaciones de alta resolución: hasta 1920x1440 píxeles
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo

- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con los ordenadores conectados
- Conmutación de audio mediante la conectividad de micrófono y altavoces
- Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Selección a través de botón pulsador en el panel frontal

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1440



Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	136000 horas

Conector(es)

Interfaz(es) de Consola	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	USB B (4 pines)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Otra(s) Interfaz(es)	USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	10

Características Físicas



Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
Altura del Producto	1.8 in [44.5 mm]
Peso del Producto	2.2 lb [1.0 kg]

Informacin de la Caja

Longitud de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Ancho de la Caja	16.3 in [41.3 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 lb [1.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM USB, 4 puertos, con audio
	Manual
	Adaptador de Alimentación
	Pack de Topes de Goma

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

