

Switch KVM VGA USB a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

ID prodotto: SV431USBDDM



Lo switch KVM VGA USB a 4 porte SV431USBDDM consente di controllare 4 PC VGA dotati di USB utilizzando un unico set di periferiche con risoluzioni VGA ad alta definizione fino a 1920x1440.

I cavi KVM inclusi offrono una soluzione out-of-the-box, la tecnologia DDM (Dynamic Device Mapping) USB consente di ridurre i ritardi di commutazione, mentre il DDC (Display Data Channel) migliora la compatibilità complessiva con i dispositivi di input e il display collegati.

Per prestazioni KVM di livello superiore, questo switch KVM VGA integra l'elaborazione dedicata multi-core per canale e l'innovativa tecnologia DDM USB che consente di passare rapidamente da un computer collegato all'altro con un ritardo quasi nullo. La funzione DDM mantiene un canale di comunicazione costante tra le periferiche USB e i sistemi collegati, evitando il tempo necessario ai sistemi per riconoscere nuovamente i dispositivi durante la commutazione.

Oltre a una commutazione più rapida, il cavo KVM consente alla tecnologia DDC (Full DDC) di mantenere il corretto rilevamento del display tra i sistemi collegati, un semplice pulsante one-touch per la selezione dei tasti di scelta rapida e un hub USB a 2 porte integrato che consente di condividere periferiche aggiuntive.

Il prodotto è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA
- Utilizzabile in call center, help desk, ambienti di formazione e in uffici domestici per controllare più sistemi
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM

Caratteristiche

- Tecnologia DDM USB e design Dual Core per una commutazione senza ritardi
- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1440
- Comunicazione Full DDC costante per un corretto rilevamento dei display
- Comprende quattro cavi KVM da 1,8 m (USB/VGA)
- Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
- Scelta del computer tramite tasti di scelta rapida selezionabili grazie alla funzione one touch e i pulsanti sul pannello frontale
- Nessun driver o software necessario

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1

Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920x1440
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida

Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	4 - USB B (4 pin)
Altre Interfacce	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	4 - Indicatori selezione PC
	4 - Indicatori selezione tasti di scelta rapida

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2.0A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Umidità	0~80% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	10.8 in [27.5 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.6 cm]
Peso prodotto	2.5 lb [1.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.8 in [35.0 cm]
Package Width	10.1 in [25.6 cm]

Package Height 5.3 in [13.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 6.9 lb [3.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM

4 - Cavi KVM USB VGA 1,8 m

1 - Cavo per aggiornamento firmware

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.