

4-poorts USB VGA KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Productcode: SV431USBDDM



Met de SV431USBDDM 4-poorts USB VGA KVM switch kunt u 4 pc's met VGA en USB bedienen via één enkele randapparatuurset op hoge definitie VGA-resoluties tot 1920x1440.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze VGA KVM switch multi-core dedicated processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie, waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor

- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishkantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

## Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1440
- All-time volledige DDC-communicatie voor een goede schermdetectie
- Inclusief vier 1,8 m KVM-kabels (USB/VGA)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
--------------------------	-----



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	USB B (4-polig)
Andere aansluiting(en)	RJ-45
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuzeindicators
	Sneltoetskeuzeindicators

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0A



Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	10

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	10.8 in [27.5 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.8 in [46.0 mm]
Gewicht product	2.5 lb [1.2 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	12.4 in [31.5 cm]
Package Width	10.0 in [25.4 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.5 lb [3.0 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	1,8 m VGA USB KVM-kabels

Upgradekabel voor firmware

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB  
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en  
Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en  
Nieuw-Zeeland.

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

