

USB VGA KVM-switch med 4 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Produkt ID: SV431USBDDM



SV431USBDDM USB VGA KVM-switchen med 4 portar gör det möjligt att styra 4 VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning med högupplösta VGA-upplösningar på upp till 1920x1440.

De medföljande KVM-kablarna tillhandahåller en lösning som kan användas direkt, USB Dynamic Device Mapping (DDM) reducerar fördröjningen vid växling och Display Data Channel (DDC) förbättrar kompatibiliteten med din anslutna skärm och indataenheter.

För nästa nivå inom KVM-prestanda integrerar denna VGA KVM-switch multi-core-dedicerade körningar per kanal och innovativ USB DDM-teknik som låter dig växla mellan anslutna datorer snabbt med nästan ingen fördröjning. DDM upprätthåller en konstant kommunikationskanal mellan dina USB-tillägg och anslutna system för att undvika tiden det tar för systemen att känna av enheterna igen vid växling.

För ännu snabbare växling har KVM:en dessutom en All-time Display Data Channel-teknik (full DDC) för att upprätthålla skärmigenkänning mellan anslutna system, en enkel knapp för val av snabbkommando och en inbyggd USB-hubb med 2 portar som låter dig dela kringutrustning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera 4 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
- Använd för callcenters, supportavdelningar, utbildning och hemmakontor för att kontrollera flera system
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-tillämpningar och industrier som använder CAD/CAM

Funktioner

- USB DDM-teknik och Dual Core-design för växling utan fördröjning
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1440
- All-time full DDC-kommunikation för skärmigenkänning
- Fyra 1,8 m KVM-kablar (USB/VGA) medföljer
- Integrerad 2 portars USB 2.0-hubb
- Snabbkommandon med ett knapptryck och knappar på frampanelen för att välja dator
- Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920x1440
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 4 - USB B (4-stifts)
Övriga gränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Indikatorer för datorval 4 - Indikatorer för val av snabbkommando
-----------------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC

Utström	2.0A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	10.8 in [27.5 cm]
Produktbredd	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.6 cm]
Produktvikt	2.5 lb [1.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.8 in [35.0 cm]
Paketets bredd	10.1 in [25.6 cm]
Paketets höjd	5.3 in [13.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.9 lb [3.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	4 - 1,8 m VGA USB KVM-kablar
	1 - Kabel för uppgradering av inbyggd programvara

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.