

USB VGA IP KVM-switch med 4 portar och virtuell media

Produkt ID: SV441DUSBI



SV441DUSBI USB VGA IP KVM-switch med virtuell media och 4 portar gör lokal- och fjärrstyrning av upp till 4 datorer över ett LAN eller internet möjligt. Den har ytterligare 2 USB-portar för att dela kringutrustning (USB-lagring, CD ROM osv.) vilket gör det möjligt att skicka filer och emulera skivor för fjärrapplikationer och installation av operativsystem.

IP KVM-switchen ger kontroll på BIOS-nivå samt full interaktion med startprocessen och har flera säkerhetsfunktioner (SSH, SSL, RADIUS och en konfigurerbar brandvägg) som skyddar ditt nätverk.

Denna IP KVM kan integreras med alla enheter som använder en seriell RS-232 terminal (konverterare, switchar, PDU:er, etc.) som i sin tur använder en RPORT-modul (säljs separat).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Nå din server-BIOS från avlägsna platser
- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster

- Ger tillgång till befintliga KVM-switchar via TCP/IP för att kunna administrera från en fjärrkonsol
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för flera skärmar, tangentbord och möss, och gör det möjligt för fjärråtkomst
- Fjärråtkomst för outsourcad server/Hantering av IT-hårdvara
- Fjärråtkomst för nödvändiga företagsservrar i datacenter, ökad drifttid

Funktioner

- Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system
- Fungerar med PC, Mac, Linux och Sun-system
- Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration
- Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord
- Stödjer 32 användarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata från webben
- Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration
- Att emulera skivor gör det möjligt att använda fjärrapplikationer, att driva systeminstallationer, eller överföra filer till eller mellan anslutna servrar
- Alla datorer kan döpas via OSD-menyn
- Integrerad USB-hubb för delning av kringutrustning och filöverföringar för USB 2.0 enheter (bakåtkompatibel med USB 1.1 och 1.0 enheter)
- Auto Scan-läget byter automatisk mellan datorerna för enkel övervakning
- Valfritt monteringsfäste. Kompakt 1U höjd tar väldigt lite rackutrymme
- Kan uppgradera Flash
- Snabbyte - lägg till eller ta bort datorer utan att stänga av
- Konton för flera användare begränsar otillåten tillgång till vissa funktioner och/eller PC-datorer
- Nätverksinstallation och återställningsknappen
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Kompatibel med Plug and Play

- Stödjer 16 bit video
- Stödjer anpassade SSL-certifikat

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920x1440 pixlar lokal konsol
Maximal digital upplösning	1600 x 1200 @ 85Hz
Maximalt antal användare	1 aktiv användare plus upp till 4 som tittar
Stöd för portval	Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Allmänna specifikationer	TLS-version som stöds: 1.0

Obs.: Det medföljande SSL-certifikatet är endast för testning- och initieringssyfte och ger minimal säkerhetsstyrka. Vi rekommenderar starkt att användare uppgraderar det medföljande certifikatet med individuellt SSL-certifikat.

Mjukvara

OS-kompatibilitet

Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.

<p>För att lägga till mer än 1 valfri PCM815SHNA-strömbrytare till serverfjärrkontrollen, behövs en RPORT-modul.</p><p>Källkoden för enhetens operativsystem går att få vid begäran. Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post för att få tillgång till den. </p><p>Det här erbjudandet gäller i tre år från inköpsdatum och/eller så länge som komponenter eller kundtjänst erbjuds för denna produkt.</p><p>Rimliga avgifter för kopiering och förmedling kan tillkomma.</p>

Ström

Strömkälla

AC-adapter medföljer

Inspänning

100 - 240 AC

Inström

1.8A

Utspänning

12V DC

Utström

4A

Polaritet på mittpol

Positiv

Kontakttyp

M

Strömförbrukning

48

Utseende

Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

7.9 in [20.0 cm]

Produktbredd	7.4 in [18.7 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
Produktvikt	2.0 lb [0.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.0 in [30.4 cm]
Paketets bredd	4.5 in [11.4 cm]
Paketets höjd	10.9 in [27.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.1 lb [4.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB KVM-switch med 4 portar
	4 - KVM-kablar
	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.