

Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x câble cat 5 - Extendeur de console

N° de produit: SV565DUTPU



L'extendeur de console KVM USB double VGA sur UTP Cat5 SV565DUTPU vous permet d'utiliser un commutateur KVM ou un PC double VGA jusqu'à 200 m de distance, comme s'il était installé localement, avec une résolution haute définition de 1920 x 1200. Des câbles de branchement de PC sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.

L'extendeur KVM double VGA sur Cat5 prend en charge les boutons poussoirs et les raccourcis clavier d'utilisation facile, qui vous permettent de commuter entre les systèmes connectés localement et à distance, alors que les branchements de console aux deux extrémités de votre configuration offrent un accès facile à tous les systèmes connectés aux deux endroits. Les raccourcis clavier permettent également de régler la vidéo pour optimiser la qualité de l'image sur diverses distances. L'extension sur deux câbles standard Cat5 (ou plus) vous permet d'utiliser le câblage existant afin d'assurer l'accès à distance à votre serveur ou à votre commutateur KVM.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision
- Contrôlez/surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)

- Peut servir de client maigre à des grands consommateurs qui commandent des serveurs puissants montés en rack comme machines de bureau
- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'une salle de serveurs à partir d'un endroit distant au sein du même bâtiment ou sur le même campus

Spécifications techniques

- Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant.
- Extension jusqu'à 200 m par le biais de 2 câbles réseau UTP standard
- Raccourcis clavier intuitifs pour un réglage vidéo minutieux
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
- Extendeur KVM double VGA avec une résolution de 1920 x 1200
- Connexions de console KVM disponibles aux extrémités locales et distantes

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Distance de transfert max.	200 m (656 ft)
Résolutions	1920x1200



analogiques max.

Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 60 Hz (200m)

MTBF 65000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteurs hôte VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Autre(s) interface(s) RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Notes spéciales / Configuration

Remarque Les poids/mesures de produit et types de connecteur se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.2A

Tension de sortie 9V DC

Courant de sortie 0.6A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique 5.4

Conditions environnementales



tales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.1 in [15.5 cm]
Largeur du produit	3.1 in [80 mm]
Hauteur du produit	1.6 in [40 mm]
Poids du produit	18.9 oz [535 g]

Informations d'emballage

Package Length	14.4 in [36.7 cm]
Package Width	9.4 in [23.9 cm]
Package Height	3.0 in [75 mm]
Poids brut	5.0 lb [2.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Unité à distance
	Unité locale
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Manuel d'instruction
	Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
	Pieds en caoutchouc



* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

