

USB 2x VGA via Cat5 KVM Console Verlenger - 200m

Productcode: SV565DUTPU



Met de SV565DUTPU USB 2x VGA KVM Console Verlenger via Cat5 UTP kunt u een pc of KVM-switch met 2 VGA-aansluitingen en HD-resoluties tot 1920x1200 tot op 200 meter afstand bedienen alsof deze lokaal geïnstalleerd is. Aansluitkabels voor de pc worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

De 2x VGA Cat5 KVM-verlenger ondersteunt een handige bediening met sneltoetsen of per knopdruk waarmee u kunt omschakelen tussen lokaal en extern aangesloten systemen, terwijl de console-aansluitingen op elke locatie aan beide uiteinden van uw installatie eenvoudig toegang bieden tot alle aangesloten systemen. Met de sneltoetsen kunt u ook video-instellingen aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit op verschillende afstanden. De verlenging via twee standaard Cat5 (of betere) kabels geeft u de mogelijkheid om bestaande bekabeling te gebruiken voor het op afstand bedienen van uw server of KVM-switch.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf

ongewenst is, zoals in een televisiestudio

- Bedien en bewaak een externe server in een ruwe omgeving waar de pc zou niet goed zou functioneren door warmte, stof e.d (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie in hetzelfde gebouw of terrein

Eigenschappen

- 2x VGA KVM-verlenger met resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Verlenging tot op 200 meter afstand via 2 standaard UTP-netwerkkabels
- KVM-console-aansluitingen beschikbaar aan zowel de lokale als de externe kant
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Intuïtieve sneltoetsen voor het aanpassen van video

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
-------------	-----

Max. overdrachtsafstand	200m [656ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	1920x1200 @ 650 ft (200m)
MTBF	65001 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Gewicht / afmetingen van product en typen connector gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5.4

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.1 in [15.5 cm]
Breedte product	3.1 in [8 cm]
Hoogte product	1.6 in [4 cm]
Gewicht product	18.9 oz [535 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	14.4 in [36.6 cm]
Package Width	9.3 in [23.7 cm]
Package Height	3.0 in [7.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Basiseenheid
	1 - Console-eenheid
	2 - 1,80m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
	2 - 1,2m VGA Kabels
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
	8 - rubberen voetjes

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.