

USB dubbel-VGA via Cat5 KVM-enhetsförlängare - 200 m

Produkt ID: SV565DUTPU



SV565DUTPU USB dubbel VGA KVM-enhetsförlängare via CAT5 UTP gör att du kan styra en dubbel VGA PC- eller KVM-switch på upp till 200 meters avstånd på samma sätt som om den var installerad lokalt, med HD-upplösning 1920x1200. Tack vare att PC-anslutningskablar medföljer är produkten klar att använda.

Den dubbla VGA cat5 KVM-förlängaren har stöd för snabbkommandon och knappkommandon som gör att du kan växla mellan lokalt anslutna och fjärranslutna system. Enhetsanslutningarna i båda ändarna av installationen ger smidig åtkomst till alla anslutna system oavsett i vilken ände som du befinner dig i. Videojusteringskontrollerna kan även styras via snabbkommandona så att man kan optimera bildkvaliteten på olika avstånd. Förlängning över två standard Cat5-kablar (eller bättre) gör att du kan använda befintliga kabelstrukturer för att fjärrstyra din server eller KVM-switch.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbart som till exempel i en TV-studio

- Styr/övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte skulle fungera korrekt på grund av värme/hetta/etc. (fabrik, lager, gruva, etc.)
- Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som hanterar kraftfulla serverrack som sina stationära datorer
- Använd en eller fler servrar i ett serverrum från en annan plats i samma byggnad eller inom ett universitetsområde

Funktioner

- Dubbel VGA KVM-förlängare med 1920x1200 upplösning
- Det går att använda den med en enda dator eller ansluten till en befintlig KVM-switch
- Förläng upp till 200 m med hjälp av 2 UTP-nätverkskablar i industristandard
- KVM-enhetsanslutningar finns i båda ändarna
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
- Intuitiva kortkommandon för att finjustera video

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Maximalt överföringsavstånd	200m [656ft]

	Maximal analog upplösning	1920x1200
	Stödda upplösningar	1920x1200 @ 650 ft (200m)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	65000 hours
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Övriga gränssnitt	2 - RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Produktvikt/-mått och anslutningstyper indikerar endast en enda enhet (antingen värd- eller fjärr enhet)
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.2A
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	5.4
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	6.1 in [15.5 cm]
	Produktbredd	3.1 in [8 cm]
	Produkthöjd	1.6 in [4 cm]
	Produktvikt	18.9 oz [535 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	14.4 in [36.6 cm]
	Package Width	9.3 in [23.7 cm]
	Paketets höjd	3.0 in [7.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.7 lb [2.1 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Lokal enhet
		1 - Fjärrenhet
		2 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
		2 - 1,2 m VGA-kablar
		1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
		8 - Gummifötter
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.