

Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

Product ID: SV565FXDUSA



Questo extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM (2 km) SV565FXDUSA permette di controllare un server, uno o più computer (connessi tramite switch KVM) tramite una connessione con cavo a fibra multimodale a distanze fino a 2000 m. Trasmettendo il segnale video digitale DVI (o HDMI con adattatore da DVI a HDMI) tramite collegamento in fibra ottica multimodale, la qualità del segnale non subisce perdite, quindi il video risulta nitido e chiaro come se il monitor fosse connesso direttamente al PC. Per una maggiore convenienza l'extender console/KVM supporta le connessioni di computer dotati di USB ed è compatibile con qualsiasi marca di switch KVM USB. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per controllare/monitorare un PC in remoto da un ambiente con condizioni estreme (industria, magazzino, settore minerario e così via)
- Sicuro controllo da remoto di server protetti non accessibili
- Editing video high-end, interfaccia grafica per computer e altre attività che richiedono molte risorse della CPU possono essere eseguite da remoto su server di tipo blade high-end da un desktop che dispone soltanto di periferiche
- Per estendere e controllare ampi schermi per pubblicità digitale o punti informazioni con la qualità dell'alta definizione 1080p full digital
- Permette l'accesso in remoto e in locale a server rack senza rinunciare a spazio di lavoro e controllo

Features

- Supporto per risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1200 (e HD 1080p)
- Distanza massima supportata di 2000 metri
- Controlli tramite scelte rapide e pulsanti
- Completamente compatibile con standard DVI-D e HDMI via DDWG
- Conforme allo standard HDCP
- Completamente libero da interferenze elettromagnetiche (EMI)
- La trasmissione video digitale permette di non perdere il segnale e ottenere figure reali al 100% anche a lunghe distanze
- Per estendere più segnali: Tastiera e mouse USB, seriale RS-232, video digitale (DVI/HDMI) e audio
- Staffa di montaggio a rack opzionale (venduta separatamente), per installare l'extender in qualsiasi rack 19" standard
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
- Cavo in fibra multimodale da 30 m incluso

| | | |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Audio | Yes |
| | Porte KVM | 2 |
| | Interfaccia PC | USB |
| | Tipo video PC | DVI |
| | Multimonitor | 1 |
| | Montaggio a rack | Yes |
| | Collegamento a margherita | No |
| Prestazioni | Supporto DVI | Yes - Single Link |
| | Controllo IP | No |
| | Distanza di trasferimento max | 2 km (1.2 mi) |
| | Risoluzioni digitali massime | 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p) |
| | Widescreen supportato | Yes |
| | Supporto selezione porte | Push Button and Hotkeys |
| | MTBF | 190000 Ore |
| | Connettore/i | Interfacce console |
| | Interfacce console | DB-9 (9 pin, D-Sub) |
| | Interfacce console | DVI-I (29 pin) |
| | Interfacce console | USB Type-A (4 pin) USB 2.0 |
| | Connettori host | 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) |
| | Connettori host | DB-9 (9 pin, D-Sub) |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | Connettori host | DVI-I (29 pin) |
| | Connettori host | USB B (4 pin) |
| | Altre Interfacce | Fiber Optic SC Duplex |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Note/requisiti speciali | Nota | Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso) |
| Indicatori | Indicatori LED | Indicatori seriali (stato RX/TX) |
| | Indicatori LED | Indicatore di stato (Verde - Accesso, Blu - Acceso e connesso) |
| | Indicatori LED | Indicatore remoto |
| | Indicatori LED | Indicatore locale |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | 2 AC Adapters Included |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Corrente ingresso | 0.5A |
| | Tensione di uscita | 12V DC |
| | Corrente di uscita | 1.5A |
| | Tipo punta centrale | Positive |
| | Tipo presa | M |
| | Consumo energetico | 18 |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 0~80% RH |
| Caratteristiche fisiche | Colore | Black |
| | Tipo enclosure | Steel |
| | Larghezza prodotto | 8.7 in [2.2 cm] |
| | Altezza prodotto | 1.7 in [44 mm] |

| | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Profondità prodotto | 5.3 in [1.4 cm] |
| | Peso prodotto | 2.3 lb [1.0 kg] |
| <hr/> | | |
| Informazioni confezione | Package Length | 19.7 in [5 cm] |
| | Package Width | 4.9 in [1.2 cm] |
| | Package Height | 14.0 in [3.6 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 12.8 lb [5.8 kg] |
| <hr/> | | |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | Unità estensione remota |
| | Incluso nella confezione | Unità estensione locale |
| | Incluso nella confezione | Manuale |
| | Incluso nella confezione | Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) |
| | Incluso nella confezione | Piedini in gomma |
| | Incluso nella confezione | Set di cavi USB DVI e audio |
| | Incluso nella confezione | Cavo in fibra multimodale da 30 m |
| | Incluso nella confezione | Staffe per installazione a rack |
| <hr/> | | |

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

