

Extendeur KVM 4K HDMI sur Fibre Optique - Extender Commutateur Console KVM HDMI Video & USB - jusqu'à 300m (MultiMode) - 2 Modules 10G MMF SFP+ - Kit d'Extension KVM (TX/RX)

Nº de produit: SV565FXHD4KU




Ce kit d'extension KVM HDMI vous permet d'utiliser un clavier, une souris et un écran pour contrôler à distance n'importe quel ordinateur via une connexion fibre optique point à point. Lorsqu'il est associé à un commutateur KVM, le prolongateur de console KVM peut être utilisé avec plusieurs ordinateurs. Le prolongateur dispose de trois ports USB HID qui vous permettent de connecter des périphériques HID, comme votre clavier et votre souris.

Le prolongateur KVM HDMI offre une qualité d'image UHD jusqu'à 4K 60Hz à votre écran distant avec prise en charge de l'échantillonnage chromatique 4:4:4.

Le prolongateur prend en charge l'EDID, ce qui permet à votre ordinateur de configurer automatiquement les paramètres optimaux de votre écran grâce à un câblage en fibre multimode LC 10G.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **ACCÈS À DISTANCE:** L'extension KVM USB et 4K HDMI sur fibre optique permet de contrôler un commutateur/console KVM ou un PC à l'aide d'un câble à fibre optique sur des distances allant jusqu'à 300m (câble multimode) ou 500m (câble monomode) ; emplacements SFP+ ouverts pour l'utilisation de modules SFP+ 10G conformes aux normes MSA.
- **VIDEO 4K 60Hz :** Le kit d'extension émetteur-récepteur HDMI permet d'atteindre des résolutions UHD jusqu'à 3840 x 2160 @ 60Hz, en prenant en charge l'échantillonnage d'image 4:4:4 pour des couleurs et une image précises pour les applications nécessitant une vidéo haute résolution comme la signalisation numérique et la sécurité.
- **AUDIO NUMÉRIQUE ET VIDÉO HDMI 2.0 :** L'extension clavier-vidéo-souris avec EDID passthrough transfère les capacités d'affichage à la source vidéo, maximisant ainsi la compatibilité entre les appareils ; audio Digital 7.1 surround numérique sur HDMI pour un son de haute qualité ; support HDCP 2.2.
- **SPECS :** Extension KVM HDMI 2.0 en fibre optique | 3x USB 1.1 HID | Multiplateforme | EDID Passthrough | Supporte MM ou SM SFP+ | 2x 10G Multimode SFP+ modules inc. | Connecteurs LC | Portée d'extension maximale de 300m (MM) ou 500m (SM) | Garantie de 2 ans
- **FACILE À DÉPLOYER:** Configuration point à point aisée en utilisant des câbles fibre optique standards facile grâce aux modules SFP+ fournis; aucune configuration propriétaire logiciel ou réseau nécessaire; les conseillers techniques StarTech.com's sont disponibles 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Prise en charge audio Oui

Nombre de ports KVM 1

Plateformes prises en charge USB

Type de vidéo du PC HDMI

Prise en charge écran double 1

Montage sur bâti Non

Câbles inclus Non

Performance

Prise en charge de Non

l'affichage à l'écran et
des raccourcis clavi

Video Revision	HDMI 2.0
Hot-Key Selection	Non
Distance de transfert max.	300 m (Multi-Mode OM3 Fiber)
Résolutions prises en charge	4K @ 60Hz 4:4:4, 4K @ 30Hz 4:4:4, 1080p
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
MTBF	1 000 000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - Slot SFP+ 3 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 19 pin HDMI Female
Connecteurs hôte	1 - 19 pin HDMI Female 1 - Slot SFP+

Logiciel

Compatibilité système	Indépendant du système d'exploitation d'exploitation
-----------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Voyant LED Alimentation/Connexion 2 - LED d'état USB
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3A

Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Consommation électrique	10W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C
Température de stockage	-10°C to 60°C
Humidité	0 - 80 RH, Sans Condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Metal
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.5 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.8 cm]
Poids du produit	1.1 lb [0.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.2 in [31.0 cm]
Largeur du Colis	7.1 in [18.0 cm]
Hauteur du Paquet	2.9 in [7.4 cm]
Poids brut	2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur pour l'Ordinateur Hôte 1 - Récepteur pour la console à distance
-----------------------	---

2 - Module 10G Multimode 10G SFP+(Preinstallé)

2 - Adaptateur d'alimentation universel

3 - Câbles USB-A vers Mini USB-B

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis