

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (500m) USB 2.0 - Video DVI y Audio

ID del Producto: SV565UTPDUA



El Extensor de Consola KVM USB 2.0 DVI c/ Audio, SV565UTPDUA permite operar un KVM USB y DVI-D HD o un ordenador situado hasta 500 metros(1640 pies) de distancia a través de un cable Cat5 (o superior), como si estuviera en frente suyo. Este versátil extensor KVM dispone de 3 puertos USB 2.0 de Alta Velocidad, permitiendo conectar un teclado, ratón u otro periférico. A diferencia de otros extensores, el SV565UTPDUA utiliza USB 2.0 de alta velocidad (480Mbps) a través de largas distancias ofreciendo soporte para discos duros externos, unidades de almacenamiento en miniatura, cámaras web, y otros periféricos USB . Este dispositivo soporta concentradores USB pudiendo realizar un máximo de 13 conexiones USB , y disfrutar de una experiencia de control de PC real como si estuviera conectado localmente. El Extensor de Consola DVI-D proporciona alta definición de video (1680x1050), y brinda soporte para conexiones de audio/micrófono de 3,5mm. La extensión a través de cable Cat 5 ofrece la libertad de usar el cableado de la infraestructura existente sin necesidad de tender voluminosos cables de video.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisibles, por ejemplo en un estudio de televisión
- Permite controlar/monitorear un servidor remoto desde un entorno adverso donde la PC no podría funcionar correctamente debido al calor, polvo, etc. (p, ej.: fábrica, depósito, etc.)
- Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack de alta potencia como sus máquinas de escritorio
- Permite utilizar uno o más servidores situados en una sala de servidores desde una ubicación remota dentro del mismo edificio o campus
- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia

Características

- Soporta resoluciones DVI-D de hasta 1680x1050
- Extensión hasta 500m (1640pies) a través de Cat 5 o superior (Cat 5e, Cat 6)
- Soporta USB 2.0 de Alta Velocidad (480 Mbps)
- Se puede utilizar con una computadora o conectado a un conmutador KVM existente
- Conexiones de micrófono y audio de 3,5mm
- Soporta hasta 13 dispositivos USB y 4 niveles de concentrador

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No

Rendimiento

Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Distancia Máxima de Transferencia	500m [1640ft]
Resolución Digital Máxima	1680x1050
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conectores del Host	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - DVI-D (19 pines) 1 - RJ-45 3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - DVI-D (19 pines) 1 - RJ-45 1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Este producto incluye un adaptador de corriente DC de 5V para la unidad Local y un adaptador DC de 24V para la unidad Remota.
------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Local/Remota: Estado (Verde), Indica encendido 1 - Local/Remota: Enlace (Verde), Indica que hay enlace entre la unidad local y la unidad remota 1 - Local/Remota: Video (Verde/Ámbar), Indica que hay datos/conexión de video o una falla 1 - Local/Remota: USB (Verde/Ámbar), Indica que hay comunicación de datos o una falla del USB
-----------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	24 / 5CC
Alimentación de Salida	3 A / 1 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	C / M
Consumo de Energía	5.4

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 20~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	4.4 in [11.2 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3 cm]
Profundidad del Producto	6.9 in [175 mm]
Peso del Producto	14.1 oz [400 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	11.7 in [29.7 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.3 cm]
Altura de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 lb [1.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Unidad Local
	1 - Unidad Remota
	1 - Cable USB de 6 pies
	1 - Cable DVI-D de 5 pies
	2 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.