

Extendeur de Console KVM USB DVI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1920 x 1200 - 100 m

N° de produit: SV565UTPDUV



L'extendeur KVM DVI USB SV565UTPDUV permet de contrôler un PC jusqu'à 100 m grâce à une simple connexion par câble Cat 5e ou Cat 6, avec vidéo DVI 1920 x 1200 non compressée et accès à un maximum de 3 périphériques USB connectés.

Solution souple pour alimenter à distance un grand écran à haute définition, cet extendeur USB DVI prend en charge des résolutions vidéo non compressées de 1920 x 1200 à la distance maximale, avec profondeur chromatique de 24 bits.

Cet extendeur de console KVM polyvalent peut être connecté à un système unique ou installé en cascade à un commutateur KVM existant afin de faire fonctionner plusieurs systèmes distants. Son extrémité distante est équipée de 3 ports USB 2.0 afin de brancher un clavier, une souris, une imprimante ou d'autres périphériques. Puisque cet appareil peut fonctionner avec un câble réseau Cat 5e (ou supérieur), il est possible d'utiliser le câblage en place, ce qui évite le travail et les coûts associés au passage d'encombrants câbles vidéo.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Sert à contrôler à distance des serveurs sécurisés physiquement inaccessibles
- Peut servir de client maigre à des grands consommateurs qui commandent des serveurs puissants montés en rack comme machines de bureau

- Contrôlez et surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision
- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'un endroit distant se trouvant dans le même bâtiment ou sur le même campus

## Spécifications techniques

- Extension vidéo HD non compressée de 1920 x 1200
- Fournit une rallonge jusqu'à 100 m sur un câble Cat5e/Cat6 unique
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- 3 ports USB 2.0 avec vitesses de transfert jusqu'à 30 Mb/s
- Prend en charge la connexion à un ordinateur unique ou l'installation en cascade sur un commutateur KVM existant
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DVI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Mode cascade	Oui

---

### Performance

Contrôle IP KVM	Non
-----------------	-----



Vitesse max. de transfert de données	30 Mbit/s (USB)
Distance de transfert max.	100 m (328 ft)
Résolutions numériques max.	Full Uncompressed 1920x1200
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 24 bits (Truecolor)

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	DVI-D (25 broches)
	RJ-45
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	RJ-45
	USB B (4 broches)
	DVI-D (25 broches)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Les mesures produit indiquent une seule unité (Hôte ou Distant), Port de configuration : réservé à un usage interne par le fabricant
----------	--

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
	Liaison
	USB
	Vidéo

---

#### Alimentation

Adaptateur	2 adaptateurs CA inclus
------------	-------------------------



d'alimentation inclus

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Consommation électrique	15

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	4.6 in [11.8 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [30 mm]
Poids du produit	30.3 oz [857 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	14.8 in [37.6 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]



Package Height	4.0 in [10.2 cm]
Poids brut	5.5 lb [2.5 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Unité de transmission locale
	Unité de réception distante
	Câble DVI
	Câble USB
	Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)
	Ensemble de montage
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

