

Extender console KVM DVI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1920x1200 - 100 m

ID prodotto: SV565UTPDUV



L'extender KVM DVI USB SV565UTPDUV permette di controllare il PC fino a una distanza di 100 m tramite un singolo cavo di collegamento Cat 5e o Cat6 con video DVI 1920x1200 non compresso e l'accesso a un massimo di 3 dispositivi USB collegati.

Una soluzione flessibile per l'alimentazione da remoto di display ad alta definizione di grandi dimensioni, l'extender DVI USB supporta risoluzioni video 1920x1200 senza compressione alla massima distanza, con profondità del colore a 24 bit.

Questo versatile extender console KVM può essere collegato a un unico sistema oppure a cascata a uno switch KVM esistente per il funzionamento da remoto di più sistemi e presenta 3 porte USB 2.0 all'estremità remota che permettono di collegare tastiera, mouse, stampante o altre periferiche. Poiché l'extender utilizza un cavo di rete Cat 5e (o di categoria superiore), è possibile utilizzare i cablaggi dell'infrastruttura esistente evitando così i problemi e le spese per la posa di ingombranti cavi video.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
- Utilizzabile per il controllo da remoto di server protetti, non accessibili fisicamente
- Può funzionare come thin client, per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop
- Consente di controllare e monitorare un server remoto da un ambiente con condizioni estreme in cui un PC non potrebbe funzionare correttamente a causa di calore/polvere e così via (industria, magazzini, settore minerario e così via)
- Ideale per controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come in studi televisivi

## Caratteristiche

- Estensione video HD 1920x1200 senza compressione
- Estensione fino a 100 m mediante un singolo cavo Cat5e/Cat6
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- 3 porte USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 30 Mbps
- Supporta il collegamento a un unico computer o a cascata a uno switch KVM esistente
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI

Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Collegamento a margherita	Sì

---

Prestazioni

Controllo IP	No
Massima velocità di trasferimento dati	30 Mbps (USB)
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Risoluzioni digitali massime	Full Uncompressed 1920x1200
Profondità di colore	16,7 M di colori, 24 bit (Truecolor)

---

Connettore/i

Interfacce console	1 - DVI-D (25 pin)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	1 - USB B (4 pin)
	1 - DVI-D (25 pin)
	1 - RJ-45

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

Note/requisiti speciali

Nota	I pesi/le dimensioni dell'articolo si riferiscono solo a un'unità singola (Host o Remota)
------	---

---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione
	1 - Connessione

1 - USB

1 - Video

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	2 adattatori AC inclusi
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	C
Consumo energetico	15

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	20~80% RH (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza prodotto	4.6 in [11.8 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3 cm]
Peso prodotto	30.3 oz [857 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	6.1 in [15.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.8 lb [3.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - unità trasmettitore locale
	1 - unità ricevitore remota
	1 - Kit di montaggio
	1 - Cavo DVI
	1 - Cavo USB
	2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK)
	1 - guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.