

Extensor de Consola KVM DVI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPDUV



El extensor KVM con DVI y USB, modelo SV565UTPDUV, permite controlar un PC a hasta 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con video DVI de 1920x1200 no comprimido y acceso a hasta 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para la alimentación a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor DVI USB soporta resoluciones de video de 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia, con profundidad de color de 24 bits.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o conectarse en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además de incluir 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Dado que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar una infraestructura de alambres existente, lo cual evita las molestias y los gastos en rollos de cables de video.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Funcionamiento de uno o más servidores desde una ubicación remota en un mismo edificio o campus
- Uso para controlar a distancia servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio
- Control y monitorización de un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que un PC no funcionaría correctamente, debido a factores como el calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar una PC en un área donde el ruido del ventilador o del disco duro es inadmisibles, por ejemplo en un estudio de televisión

Características

- Extensión de video de alta definición (HD) de 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con una única computadora o conexión en cascada con un switch KVM existente
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y mouse (inclusive Inalámbricos)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB

Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Resolución Digital Máxima	Full Uncompressed 1920x1200
Profundidad de Color	16,7M colores de 24 bits (Truecolor)

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-D (25 pines)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	1 - USB B (4 pines)
	1 - DVI-D (25 pines)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante
------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido
	1 - Enlace
	1 - USB
	1 - Vídeo

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	C
Consumo de Energía	15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	4.6 in [11.8 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3 cm]

Peso del Producto 30.3 oz [857 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.7 in [29.8 cm]
Ancho de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
Altura de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.8 lb [3.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - unidad transmisora local
	1 - unidad receptora remota
	1 - Kit de Montaje
	1 - Cable DVI
	1 - Cable USB
	2 - adaptadores universales de alimentación (NA / UE / RU)
	1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.