

USB DVI over Cat 5e / Cat 6 KVM-console-extender met 1920x1200
niet-gecomprimeerde video - 100 m

Productcode: SV565UTPDUV



Dankzij de SV565UTPDUV USB DVI KVM-extender kunt u via één Cat 5e- of Cat 6-kabelverbinding een pc op maximaal 100 m afstand bedienen, met niet-gecomprimeerde 1920x1200 DVI-video en toegang tot maximaal 3 aangesloten USB-apparaten.

Deze DVI USB-extender is een flexibele oplossing om grote hoge definitie schermen op afstand van voeding te voorzien en ondersteunt niet-gecomprimeerde 1920x1200 videoresoluties op de maximale afstand, met een kleurdiepte van 24 bits.

Deze veelzijdige KVM-console-extender kan op een enkelvoudig systeem worden aangesloten of in cascade op een KVM-schakelaar voor het op afstand bedienen van meerdere systemen. De console-extender beschikt over 3 USB 2.0-poorten op het externe uiteinde, waardoor u een toetsenbord, muis, printer of andere randapparatuur kunt aansluiten. Omdat de extender Cat 5e (of betere) netwerkkabels gebruikt, kunt u ervoor kiezen om bestaande infrastructuurkabels te gebruiken. Zo voorkomt u problemen en bespaart u de kosten van het aanleggen van videokabelbundels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één of meer servers vanaf een externe locatie binnen hetzelfde gebouw of campus
- Gebruik voor afstandsbediening van beveiligde, fysiek ontoegankelijke servers
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers
- Bedien en controleer een externe server vanaf een ruwe omgeving waar de pc niet goed zou werken door hitte/stof/enz. (fabriek, magazijn, mijn, enz.).
- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde 1920x1200 HD-video-uitbreiding
- Breid maximaal 100 m uit over één enkele Cat5e-/Cat6-kabel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- 3 USB 2.0-poorten met transfersnelheden tot 30 Mbps
- Ondersteunt verbinding met één computer of in cascade met een bestaande KVM-schakelaar
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	30 Mbps (USB)
Max. overdrachtsafstand	100m [328ft]
Maximale digitale resoluties	Full Uncompressed 1920x1200
Kleurdiepte	24-bits, 16,7 M kleuren (Truecolor)

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	1 - USB B (4-polig)
	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Productafmetingen duiden alleen op één unit (host of remote) config. poort: gereserveerd voor gebruik door fabrikant
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power
	1 - Verbinding
	1 - USB
	1 - Video

Voeding

Voedingsbron	Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	C
Vermogensopname	15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	4.6 in [11.8 cm]
Hoogte product	1.2 in [3 cm]
Gewicht product	30.3 oz [857 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	6.1 in [15.4 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 6.8 lb [3.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - lokale zenderunit
- 1 - verder gelegen ontvangerunit
- 1 - Montage materiaal
- 1 - DVI-kabel
- 1 - USB-kabel
- 2 - universele voedingsadapters (N-A / EU / GB)
- 1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.