

USB DVI över Cat5e/Cat6 KVM-konsolförlängare med okomprimerad video på 1920x1200 – 100 m

Produkt ID: SV565UTPDUV




SV565UTPDUV USB DVI KVM-förlängaren gör att du kan styra en PC upp till 100 m bort över en enda Cat5e- eller Cat6-kabelanslutning med okomprimerad DVI-video på 1920x1200 och åtkomst till upp till 3 anslutna USB-enheter.

Denna DVI USB-förlängare är en flexibel lösning för att strömförse en HD-skärm på avstånd och stöder okomprimerad videoupplösning på 1920x1200 på maximalt avstånd med 24-bit färgdjup.

Denna mångsidiga KVM-konsolförlängare kan anslutas till ett enda system eller överlappas till en befintlig KVM-switch för fjärranvändning av flera system och har 3 USB 2.0-portar på fjärrändan som låter dig ansluta tangentbord, mus, skrivare eller andra tillägg. Eftersom förlängaren använder Cat5e-nätverkskabel (eller bättre) kan du använda befintligt kablage så att du slipper problemen och kostnaden med att dra otympliga videokablar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd en eller flera servrar från en avlägsen plats i samma byggnad eller inom ett universitetsområde
- Använd för fjärrstyrning av säkrade och fysiskt otillgängliga servrar
- Kan även fungera som en tunn klient för avancerade användare som hanterar kraftfulla serverrack som sina stationära datorer
- Styr och övervaka en fjärrserver från en tuff miljö där en PC inte skulle fungera korrekt på grund av värme/damm/etc. (fabrik, lager, gruva etc.)
- Perfekt för att styra en PC på platser där ljudet från en fläkt eller hårddisk inte är godtagbart som till exempel i en TV-studio

Funktioner

- Okomprimerad förlängning av HD-video på 1920x1200
- Förläng upp till 100 m över en enda Cat5e/Cat6-kabel
- Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- 3 USB 2.0-portar med överföringshastigheter på upp till 30 Mbps
- Stöder anslutning till enda dator eller överlappning till en befintlig KVM-switch
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	1
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

	IP-kontroll	Nej
	Maximal dataöverföringshastighet	30 Mbps (USB)
	Maximalt överföringsavstånd	100m [328ft]
	Maximal digital upplösning	Full Uncompressed 1920x1200
	Färgdjup	24 bitar, 16,7 M färger (Truecolor)
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	1 - DVI-D (25-stifts) 1 - RJ-45 3 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	1 - USB B (4-stifts) 1 - DVI-D (25-stifts) 1 - RJ-45
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Produktmåtten avser endast en enskild enhet (värd eller fjärr) Configport: reserverad för tillverkaren
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk 1 - USB 1 - Video
Ström		
	Strömkälla	2 AC-adaptrar medföljer

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	5 DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	20~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	6.9 in [17.5 cm]
Produktbredd	4.6 in [11.8 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3 cm]
Produktvikt	30.3 oz [857 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.7 in [29.8 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Paketets höjd	6.1 in [15.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.8 lb [3.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - lokal sändarenhet
	1 - avlägsen mottagarenhet
	1 - Monteringssats
	1 - DVI-kabel
	1 - USB-kabel
	2 - universella strömadaptrar (NA, EU, UK)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.