

## Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Vídeo 1080p HD Sin Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPHDU



El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar un PC hasta a 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con vídeo HDMI de 1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para el encendido a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor HDMI USB soporta resoluciones de vídeo de 1080p o 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D, HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se requiera.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Debido a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en bobinas de cables de vídeo.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Utilízelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack como si fueran equipos de sobremesa

- Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión
- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus

## Características

- Extensión de vídeo de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido
- Soporte para conexión con un único ordenador o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through
- Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps

---

### Hardware

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Política de Garantía      | 2 Years |
| Soporte de Audio          | No      |
| Cantidad de Puertos KVM   | 1       |
| Plataformas Admitidas     | USB     |
| Tipo de Video PC          | HDMI    |
| Soporte de Pantalla Doble | 1       |
| Montaje en Rack           | No      |
| Sistema En Cascada        | Sí      |

---

### Rendimiento

|                |    |
|----------------|----|
| Control IP KVM | No |
|----------------|----|



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 30 Mbps (USB)                         |
| Distancia Máxima de Transferencia     | 100 m (328 ft)                        |
| Resolución Digital Máxima             | Full uncompressed 1080p and 1920x1200 |
| Profundidad de Color                  | Color "Deep" (real) a 30/36 bits      |

---

#### Conector(es)

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Interfaz(ces) de Consola | HDMI (19 pines)              |
|                          | RJ-45                        |
|                          | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
| Conectores del Host      | RJ-45                        |
|                          | USB B (4 pines)              |
|                          | HDMI (19 pines)              |

---

#### Software

|                   |   |
|-------------------|---|
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------|---|

---

#### Observaciones / Requisitos

|      |   |
|------|---|
| Nota | Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante |
|------|---|

---

#### Indicadores

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Indicadores LED | Enlace    |
|                 | Vídeo     |
|                 | Encendido |
|                 | USB       |

---

#### Requisitos de Energía



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Adaptador de Corriente Incluido | 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos |
| Tensión de Entrada              | 100 - 240 AC                                      |
| Corriente de Entrada            | 0.6 A   |
| Tensión de Salida               | 5 DC  |
| Alimentación de Salida          | 3 A   |
| Polaridad Central               | Positivo  |
| Tipo de Enchufe                 | C   |
| Consumo de Energía              | 15  |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                       |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                     |
| Humedad                       | 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación) |

---

#### Características Físicas

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Color                 | Negro            |
| Tipo de Gabinete      | Aluminio         |
| Longitud del Producto | 6.9 in [17.5 cm] |
| Ancho del Producto    | 4.4 in [11.2 cm] |
| Altura del Producto   | 1.2 in [30 mm]   |
| Peso del Producto     | 29.9 oz [847 g]  |

---

#### Información de la Caja

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Longitud de la Caja | 14.8 in [37.5 cm] |
| Ancho de la Caja    | 8.4 in [21.4 cm]  |
| Altura de la Caja   | 4.1 in [10.3 cm]  |



Peso (de la Caja) del Envío 5.4 lb [2.5 kg]

---

Contenido de la Caja

|                     |  |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | unidad transmisora local                             |
|                     | adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU) |
|                     | unidad receptora remota                              |
|                     | cable hdmi   |
|                     | Cable USB  |
|                     | Guía rápida de inicio                                |
|                     | Kit de Montaje                                       |

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

