

Extendeur de Console KVM USB HDMI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1080p - 100 m

N° de produit: SV565UTPHDU



L'extendeur KVM HDMI® USB SV565UTPHDU permet de contrôler un PC jusqu'à 100 m grâce à une simple connexion par câble Cat 5e ou Cat 6, avec vidéo HDMI 1080p non compressée et accès à un maximum de 3 périphériques USB connectés.

Solution flexible pour l'alimentation à distance de grands écrans haute définition, cet extendeur USB HDMI prend en charge les résolutions vidéo non compressées 1080p ou 1920x1200 à la distance maximale. Des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la prise en charge 3D, HDCP, CEC et l'intercommunication Lip Sync vous permettent d'afficher votre contenu comme vous le souhaitez sur l'écran distant.

Cet extendeur de console KVM polyvalent peut être connecté à un système unique ou installé en cascade à un commutateur KVM existant afin de faire fonctionner plusieurs systèmes distants. Son extrémité distante est équipée de 3 ports USB 2.0 afin de brancher un clavier, une souris, une imprimante ou d'autres périphériques. Puisque cet appareil peut fonctionner avec un câble réseau Cat 5e (ou supérieur), il est possible d'utiliser le câblage en place, ce qui évite le travail et les coûts associés au passage d'encombrants câbles vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'un endroit distant se trouvant dans le même bâtiment ou sur le même campus
- Sert à contrôler à distance des serveurs sécurisés physiquement inaccessibles
- Peut servir de client léger aux personnes qui font une utilisation intensive de serveurs puissants montés en rack comme ordinateurs de bureau
- Contrôlez et surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision

Spécifications techniques

- Extension vidéo HD non compressée 1080p et 1920 x 1200
- Fournit une rallonge jusqu'à 100 m sur un câble Cat5e/Cat6 unique
- Fonction d'intercommunication HDCP, CEC et Lip Sync
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- 3 ports USB 2.0 avec vitesses de transfert jusqu'à 30 Mb/s
- Prend en charge la connexion à un ordinateur unique ou l'installation en cascade sur un commutateur KVM existant
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en	USB

charge	
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Mode cascade	Oui

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Vitesse max. de transfert de données	30 Mbit/s (USB)
Distance de transfert max.	100m [328ft]
Résolutions numériques max.	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Intensité de couleur	Deep Color 30/36 bits

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - HDMI (19 broches)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	1 - RJ-45
	1 - HDMI (19 broches)
	1 - USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Les mesures produit indiquent une seule unité (Hôte ou Distant), Port de configuration : réservé à un usage interne par le fabricant
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
	1 - Liaison
	1 - USB
	1 - Vidéo

Alimentation

Source d'alimentation	2 adaptateurs CA inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Consommation électrique	15

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	4.4 in [11.2 cm]

Hauteur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Poids du produit 1.9 lb [0.8 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 11.8 in [29.9 cm]

Package Width 8.9 in [22.7 cm]

Package Height 6.1 in [15.5 cm]

Poids brut 6.6 lb [3.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Unité de transmission locale

1 - Unité de réception distante

1 - Ensemble de montage

1 - Câble HDMI

1 - Câble USB

2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)

1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis