

## Extendeur de Console KVM USB HDMI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1080p - 100 m

N° de produit: SV565UTPHDU



L'extendeur KVM HDMI® USB SV565UTPHDU permet de contrôler un PC jusqu'à 100 m grâce à une simple connexion par câble Cat 5e ou Cat 6, avec vidéo HDMI 1080p non compressée et accès à un maximum de 3 périphériques USB connectés.

Solution flexible pour l'alimentation à distance de grands écrans haute définition, cet extendeur USB HDMI prend en charge les résolutions vidéo non compressées 1080p ou 1920x1200 à la distance maximale. Des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la prise en charge 3D, HDCP, CEC et l'intercommunication Lip Sync vous permettent d'afficher votre contenu comme vous le souhaitez sur l'écran distant.

Cet extendeur de console KVM polyvalent peut être connecté à un système unique ou installé en cascade à un commutateur KVM existant afin de faire fonctionner plusieurs systèmes distants. Son extrémité distante est équipée de 3 ports USB 2.0 afin de brancher un clavier, une souris, une imprimante ou d'autres périphériques. Puisque cet appareil peut fonctionner avec un câble réseau Cat 5e (ou supérieur), il est possible d'utiliser le câblage en place, ce qui évite le travail et les coûts associés au passage d'encombrants câbles vidéo.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Utilisez un ou plusieurs serveurs d'un endroit distant se trouvant dans le même bâtiment ou sur le même campus

- Sert à contrôler à distance des serveurs sécurisés physiquement inaccessibles
- Peut servir de client léger aux personnes qui font une utilisation intensive de serveurs puissants montés en rack comme ordinateurs de bureau
- Contrôlez et surveillez un serveur à distance depuis un environnement extrême où le PC ne fonctionnerait pas correctement en raison de la chaleur/poussière/etc. (usine, entrepôt, exploitation minière, etc.)
- Idéal pour le contrôle d'un PC dans un endroit où le bruit d'un ventilateur ou d'un disque dur est inacceptable, comme dans un studio de télévision

## Spécifications techniques

- Extension vidéo HD non compressée 1080p et 1920 x 1200
- Fournit une rallonge jusqu'à 100 m sur un câble Cat5e/Cat6 unique
- Fonction d'intercommunication HDCP, CEC et Lip Sync
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- 3 ports USB 2.0 avec vitesses de transfert jusqu'à 30 Mb/s
- Prend en charge la connexion à un ordinateur unique ou l'installation en cascade sur un commutateur KVM existant
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).

---

### Prominence

Politique de garantie 2 Years

Description CDW 75 - StarTech.com USB HDMI over Cat 5e/ Cat 6 KVM Console  
1st Line Extender - 1080p Video

---

### Matériel

Prise en charge audio Non

Nombre de ports KVM 1

Plateformes prises en charge USB

Type de vidéo du PC HDMI

Prise en charge écran 1



double

Montage sur bâti Non

Mode cascade Oui

---

Performance

Contrôle IP KVM Non

Vitesse max. de transfert de données 30 Mbit/s (USB)

Distance de transfert max. 100 m (328 ft)

Résolutions numériques max. Full uncompressed 1080p and 1920x1200

Intensité de couleur Deep Color 30/36 bits

---

Connecteur(s)

Interface(s) console HDMI (19 broches)

RJ-45

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteurs hôte RJ-45

USB B (4 broches)

HDMI (19 broches)

---

Logiciel

Compatibilité système OS indépendant; No software or drivers required d'exploitation

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque Les mesures produit indiquent une seule unité (Hôte ou Distant), Port de configuration : réservé à un usage interne par le fabricant

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux Alimentation



Liaison

USB

Vidéo

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	2 adaptateurs CA inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Consommation électrique	15

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	4.4 in [11.2 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [30 mm]



Poids du produit 29.9 oz [847 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 14.8 in [37.5 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Poids brut 5.4 lb [2.5 kg]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Unité de transmission locale

Unité de réception distante

Ensemble de montage

Câble HDMI

Câble USB

Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)

Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

