

Extender console KVM HDMI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1080p - 100 m

ID prodotto: SV565UTPHDU



L'extender KVM HDMI® USB SV565UTPHDU permette di controllare il PC fino a una distanza di 100 m tramite un singolo cavo di collegamento Cat 5e o Cat6 con video HDMI 1080p non compresso e l'accesso a un massimo di 3 dispositivi USB collegati.

Questo extender USB HDMI è una soluzione flessibile che consente di alimentare grandi display ad alta definizione da remoto, in quanto supporta risoluzioni video pari a 1920x1200 o 1080p in formato non compresso alle massime distanze. Grazie a funzioni supplementari come il supporto per la tecnologia 3D, HDCP, CEC e pass-through Lip Sync, i contenuti sono riprodotti nel modo desiderato sul display remote.

Questo versatile extender console KVM può essere collegato a un unico sistema oppure a cascata a uno switch KVM esistente per il funzionamento da remoto di più sistemi e presenta 3 porte USB 2.0 all'estremità remota che permettono di collegare tastiera, mouse, stampante o altre periferiche. Poiché l'extender utilizza un cavo di rete Cat 5e (o di categoria superiore), è possibile utilizzare i cablaggi dell'infrastruttura esistente evitando così i problemi e le spese per la posa di ingombranti cavi video.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
- Utilizzabile per il controllo da remoto di server protetti, non accessibili fisicamente
- Può funzionare come thin client per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop
- Consente di controllare e monitorare un server remoto da un ambiente con condizioni estreme in cui un PC non potrebbe funzionare correttamente a causa di calore/polvere e così via (industria, magazzini, settore minerario e così via)
- Ideale per controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come in studi televisivi

## Caratteristiche

- Estensione video HD 1080p e 1920x1200 non compresso
- Estensione fino a 100 m mediante un singolo cavo Cat5e/Cat6
- HDCP, CEC e supporto del pass-through Lip Sync (sincronizzazione labiale)
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- 3 porte USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 30 Mbps
- Supporta il collegamento a un unico computer o a cascata a uno switch KVM esistente
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB

Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Collegamento a margherita	Sì

---

Prestazioni

Controllo IP	No
Massima velocità di trasferimento dati	30 Mbps (USB)
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Risoluzioni digitali massime	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Profondità di colore	Deep Color 30/36 bit

---

Connettore/i

Interfacce console	1 - HDMI (19 pin)
	1 - RJ-45
	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	1 - RJ-45
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - USB B (4 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

Note/requisiti speciali

Nota	Le misure del prodotto si riferiscono a una singola unità (in hosting o da remoto), Porta di configurazione: riservata per l'uso da parte dei produttori
------	--

---

## Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione
	1 - Connessione
	1 - USB
	1 - Video

---

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	2 adattatori AC inclusi
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	C
Consumo energetico	15

---

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	20~80% RH (senza condensa)

---

## Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	6.9 in [17.5 cm]
Larghezza prodotto	4.4 in [11.2 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]

Peso prodotto 1.9 lb [0.8 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 11.8 in [29.9 cm]

Larghezza del Pacco 8.9 in [22.7 cm]

Altezza del Pacco 6.1 in [15.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 6.6 lb [3.0 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 1 - unità trasmettitore locale
- 1 - unità ricevitore remota
- 1 - Kit di montaggio
- 1 - Cavo HDMI
- 1 - Cavo USB
- 2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK)
- 1 - guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.