

Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPHDU



El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar una computadora hasta a 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con video HDMI de 1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para el encendido a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor HDMI USB es compatible con resoluciones de video de 1080p o 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D, HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se requiera.

Esta consola KVM versátil se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un switch KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, mouse, impresora u otros periféricos. Debido a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en rollos de cables de video.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad















Aplicaciones

- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Utilícelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack como si fueran equipos de escritorio
- Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión

Características

- Extensión de video de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through
- Independiente del Sistema Operativo no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con una única computadora o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Compatible con prácticamente todas las combinaciones de teclado y mouse (inclusive Inalámbricos)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Soporte de Audio	No
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	HDMI
	Soporte de Pantalla Doble	1





	Montaje en Rack	No
	Sistema En Cascada	Sí
Rendimiento		
	Control IP KVM	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
	Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
	Resolución Digital Máxima	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
	Profundidad de Color	Color "Deep" (real) a 30/36 bits
Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI (19 pines)
		1 - RJ-45
		3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conectores del Host	1 - RJ-45
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - USB B (4 pines)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido
		1 - Enlace



1 - USB

1 - Vídeo

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos

Incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.6 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 3 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe C

Consumo de Energía 15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]

Ancho del Producto 4.4 in [11.2 cm]

Altura del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Peso del Producto 1.9 lb [0.8 kg]



Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.8 in [29.9 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.7 cm]

Altura de la Caja 6.1 in [15.5 cm]

Peso (de la Caja) del

Envío

6.6 lb [3.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - unidad transmisora local

1 - unidad receptora remota

1 - Kit de Montaje

1 - cable hdmi

1 - Cable USB

2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE,

RU)

1 - Guía rápida de inicio

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.